



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

FMT 893 RDS FM adó
 Rend. sz.: 48 76 15

Biztonsági előírások a felhasználó számára

Olvassa el ennek az útmutatónak a figyelmeztetéseit. Tájékoztatták Önt a lehetséges személyi sérülésekről és anyagi károkról.

Feltétlenül vegye figyelembe a teherviselő karosszériarészekre és a gépkocsi belsejére vonatkozó STVZO-TÜV biztonsági előírásokat, továbbá az illetékes gépkocsigyártó előírásait.

Az AIV nem vállal felelősséget a termékei használatából vagy helytelen használatából fakadó halláskárosodásért, testi sérülésért vagy anyagi kárért.

Műszaki adatok

tápáramellátás: 12-24V egyenfeszültség

bemeneti csatlakozók: 3,5 mm-es sztereó jack-hüvely

SD kártya, max. 32 GB-os

USB 2.0 max. 32 GB

zeneformátumok: MP3, WMA

frekvenciatartomány: 87,6 MHz - 107,9 MHz

átviteli távolság: kb. 5 méter

méret: sz 51 x ma 45 x mé 80 mm

súly: 37 gramm

tanúsítvány: CE 1177

Görögország és Ciprus kivételével az összes EU-tagországban alkalmazható.

(ERC/REC 70-3, Appendix 1, 07.05.2012)

Eljárás mód hiba esetén

Ha a készüléket már nem lehet bekapcsolni, vizsgálja meg a biztosítékát. Ehhez forgassa a szivargyújtó dugó hegyét az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg ki nem lehet venni a biztosítékot. Ha kiegészítő a biztosíték, cserélje ki azonos értékűvel.

Ha az új biztosíték ismét kiég, forduljon a megbízott AIV-szakkereskedőhöz.

Ha a készüléket már nem lehet bekapcsolni, vizsgálja meg a szivargyújtó működését. Ha gépkocsija szivargyújtója nem működik, forduljon gépkocsija szakszervizéhez.

Ha használat közben lép fel valamilyen hiba, kapcsolja előbb ki a készüléket, majd kapcsolja be újra. Ha ezzel nem szűnik meg a hiba, forduljon a megbízott AIV-szakkereskedőhöz.


Használati útmutató

1. Csatlakoztassa az URH-adót a gépkocsi szivargyújtó aljzatába.

2. Állítsa be az autórádiót a kívánt URH-frekvenciára, és a készülék nyomógombjaival vagy a távvezérlővel válassza ki ugyanezt a frekvenciát az URH-adón.

3. Rakjon be egy SD-kártyát (max. 32 GB, nem része a szállításnak) az URH-adó SD-kártyarésébe, vagy egy USB-ceruzát (max. 32 GB, nem része a szállításnak) az USB-portjába.

4. Más kompatibilis tárolóeszköz vagy egy MP3-/MP4-lejátszó számára használja az egyútszállított audiokábelt az adott készülék „Line Out” (vonalkimenet) kimenetének és az URH-adó „Line In” (vonalbemenet) bemenetének az összekötésére. Ha egy külső készüléket csatlakoztat, annak a funkcióit nem tudja az URH-adóval vagy a távvezérlővel vezérelni, hanem csak a készülék saját kezelőszerveivel (Figyelem: Ennek a funkciónak a használatakor előbb nyomja meg a „Play/Pause” (lejátszás/szünet) gombot ahhoz, hogy a csatlakoztatott USB-tárolóeszköz vagy egy SD-kártya lejátszását befejezze).

funkció	URH-adó	távvezérlő
1. A zenelejátszás elkezdése és befejezése	Nyomja meg a PLAY" gombot: A zenelejátszás elindul. Nyomja meg még egyszer a PLAY" gombot: a zenelejátszás leáll.	PLAY/PAUSE Megnyomni.
2. A hangerőt beállítani	▶▶ Tartsa megnyomva a gombot: a hangerő nő. ◀◀Tartsa megnyomva a gombot: a hangerő csökken.	A "+" hangerőt növeli, a "-" a hangerőt csökkenti.
3. A frekvenciát átállítani	Először nyomja meg a "CH", majd a ▶▶ gombot: a frekvencia növekszik, ◀◀ a gombot: a frekvencia csökken.	Nyomja meg a "CH+" gombot: a frekvencia 0,1-MHz-es lépésekben nő; nyomja meg a CH-" gombot: a frekvencia 0,1-MHz-es lépésekben csökken, vagy a számjegygombokkal válassza ki közvetlenül a frekvenciát, majd erősítse meg a „CH+" gombbal.
4. A zeneszám kiválasztása	Nyomja meg a ▶▶ gombot: ugrás a következő zeneszámmra; nyomja meg a ◀◀ gombot: ugrás az előző zeneszámmra.	Nyomja meg a ▶▶ gombot: ugrás a következő zeneszámmra; nyomja meg a ◀◀ gombot: ugrás az előző zeneszámmra.
5. A szűrő (EQ = ekvalizer) beállítása	Nem vezérelhető az URH-adón, csak a távvezérlővel.	Az "EQ" gombbal futtat át a gyári beállításokon.
6. Az ismétlési üzemmódra való átkapcsolás	Nem vezérelhető az URH-adón, csak a távvezérlővel.	Nyomja meg a  gombot
7. A nyelv átkapcsolása	Először tartsa nyomva a "CH" gombot, majd válassza ki a ▶▶/◀◀ gombbal a nyelv (Sprache) opciót. A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg együtt a "Sprache" és a ▶▶/◀◀ gombot, és erősítse meg a választást a "CH" gombbal.	Nem vezérelhető a távvezérlővel, csak az URH-adón.
8. A kontraszt beállítása	Először tartsa nyomva a "CH" gombot, majd a ▶▶/◀◀ gombbal válassza ki a kontraszt (Kontraszt) opciót. Válassza ki a kívánt kontrasztot a gombbal, és erősítse meg a választást a "CH" gombbal.	Nem vezérelhető a távvezérlővel, csak az URH-adón.
9. Egy album kiválasztása	Tartsa megnyomva először a „CH" gombot szünet (Pause) üzemmódban. Válassza ki az „USB-disk dir" (USB-ceruza könyvtára) vagy a „card folder" (memóriakártya mappája) opciót, és erősítse meg a választást a "CH" gombbal. Válassza ki a kívánt albumot, és erősítse meg a választást a "CH" gombbal.	Nyomja meg a „folder+" vagy a „folder-" gombot.
10. Folytatás, lejátszás	Ha a gépkocsi beindítása vagy az FM-adó kikapcsolása előtt megnyomja a PLAY/PAUSE gombot, akkor az FM-adó bekapcsolás után az utoljára játszott helytől folytatja a lejátszást.	Nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot.