

# DATENBLATT

## Brick 24

### Wandeinbauleuchte

Art.-Nr.: **229121**

Version: **LED weiß**

Serie: **LED TEC®**



Beschr./Ausstatt.: **24 LED (5W) / Blende Edelstahl 304**

Technische Daten:

Betriebsspannung: **230V ~50Hz**

Schutzklasse: **I**

Schutzart: **IP 54**

Montageort:

**Wandeinbaumontage**

Anwendungsbereich:

**Befestigung auf normal entflammaren Flächen**

Leuchtmittel: (inkl.) **24 x LED 5 W**

Maße (cm) :

Produkt B/H/T **16,5/10,5/7,5**

Einbau B/H/T **16/10/9**

Gewicht (kg): **1,09**

Kenn- und Prüfzeichen



Trafo



Andere Versionen des Artikels:

229127	BRICK 24, LED blau
--------	--------------------