

## Navodila za 24 W stabiliziran vtični napajalnik, model N2xxSW 24 W

Kat. šte. 51 10 91

### OPIS

Končno vam je, zahvaljujoč EGSTON proizvajalcu, na voljo vtični napajalnik žepnega formata. Pri napajalniku z močjo 24 W se vtičač enostavno zloži, zato ga boste lahko nosili v hlačah. Naprava je idealna za uporabo na potovanjih, kjer želite priključiti vaš prenosni računalnik, kamero, prenosni tiskalnik,... Poleg svoje majhnosti, ga odlikuje tudi izreden prihranek toka v primerjavi s predhodnimi modeli. Napajalnik je opremljen z 1,6 m dolgim priključnim kablom in 5 različnimi konektorji ter obširnimi navodili. Konektorji: 5,5/2,5; 5,5/2,1; 4/1,7; 3,5/1,35; 2,37/0,7 mm.

### TEHNIČNI PODATKI

Veliko območje vhodne napetosti od 90 do 264 V AC (izmenična napetost)

Velikost (Š x V x G) 55 x 80 x 40 mm

Teža ca. 170 g

Izhodne napetosti in tokovi po tabeli.

### Pred uporabo obvezno preberite navodila!

Miniaturni napajalnik MAINY je preklopni napajalnik, ki služi oskrbovanju nizkonapetostnih aparatov z enosmernim tokom.

### MONTAŽA

Pred prvo uporabo povežite napajalnik Mainy s priloženim priključnim kablom. To ne velja za modele s fiksno kabelsko povezavo.

Pravilno polariteto priključka razberete iz navodil ali simbola na priključni dozi aparata, ki ga uporabljate.

Pri opremi z univerzalnim vtičnim setom (5 kosov), glejte sliko za nastavitve pravilne polaritete v originalnih navodilih.

### VARNOSTNI UKREPI

Pri rokovanju z električnimi napravami bodite pozorni na sledeča opozorila:

- Pred uporabo preverite, če se ujemata omrežna in vhodna napetost in če se ujemata napetost in polariteta izhodnega toka in moč s potrebo vašega aparata.
- Segrevanje ohišja je normalno. Med delovanjem Mainy ne sme biti pokrit ali v bližini grelnih naprav in pod direktnimi sončnimi žarki.
- Uporabite le priložen originalni priključni kabel.
- Uporabljajte ga lahko le za informacijsko-tehnične aparate.
- Aparata ne izpostavljajte vlagi in mokroti.
- Uporabljajte le v zaprtih prostorih.

### Nega

Čistite le s suho krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev.

**Garancija:** Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

**Garancijska Izjava:** Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.