

**Verschraubungen
VG 36-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Eine günstige Kunststoffverschraubung wie sie häufig in industriellen Anwendungen vorkommen. Mit ihrer Weichgummidichtung bietet sie einen sicheren Sitz des Kabels und bietet hierfür eine gut IP Schutzart – IP54. Zudem bietet das vernickelte Messing einen guten Korrosionsschutz vor äußeren Einflüssen.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	049760000
Typ	VG 36-MS54
Ausführung	Verschraubungen, Kabelverschraubung, Messing, vernickelt, PG 36
GTIN (EAN)	4008190153700
VPE	20 Stück

Datenblatt

**Verschraubungen
VG 36-MS54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	39 mm	Nettogewicht	136,8 g
-------	-------	--------------	---------

Allgemeine Angaben

DIN	DIN 46320 / C4	Dichteinsatz	NBR
Drehmoment Hutmutter, max.	31,33 Nm	Drehmoment Hutmutter, min.	31,33 Nm
Drehmoment Stutzen, max.	47 Nm	Drehmoment Stutzen, min.	47 Nm
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Gewinde (außen)	PG 36	Gewindelänge	9 mm
Klemmbereich, Bolzenanschluss, max.	35 mm	Klemmbereich, min. Testadapter	33 mm
Schlüsselweite 1	47 mm	Schlüsselweite 2	50 mm
Schutzart mit GWDR	IP 65	Verschraubung	PG
Werkstoff	Messing, vernickelt		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

