



Bestellzeichen: ABS 25/22-C3
Artikelnummer: 7580141
Beschreibung: Gehäuse ABS
Anmerkungen: ohne Deckel

EAN Code: 6418074059369
E-Nummer:
 Finland: 3422961
 Schweden: 7580141
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil, Terminal Deckel mit EPDM Dichtung und Montageschrauben. -3 und -L3
 Versions: Transparenter Deckel mit PUR Dichtung, Scharnieren, Verschluss-Ä-fnungen; FC
 Version: Geschlossener PC Rahmen mit PUR Dichtung und Schrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	257	219	122	Schutzart (EN 60529): IP 65
inch:	10.1	8.6	4.8	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
Materials:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:	ABS			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:	RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
Dichtungsmaterial:	EPDM			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
Temperatur Bereich:				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13
Kurzzeit:	-40 ... 80 °C			Zertifikate:
Dauergebrauch:	-40 ... 60 °C			Gost R
Kurzzeit:	-40 ... 175 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 140 °F			
Zubehör:				
MP 25/22	Montageplatte			
FP 25/22	Frontplatte			
FC PC 25/22	PC Frontrahmen			

