

HCC 4-FC


Codice articolo: 1600030



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1600030>

Inserto portacontatti femmina, Collegamento: Attacco a crimpare,
Sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Larghezza: 92 mm,
Altezza: 17 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: Avvitamento diretto

Dati commerciali

EAN	 4 017918 021764
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85472000
Peso lordo pezzi	11,88 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 299 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Numero di piani	1
Numero collegamenti	10
Colore	grigio
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2

Dimensioni

Larghezza	92 mm
Lunghezza	27,6 mm
Altezza	17 mm

Dati tecnici

Corrente di carico massima	13,5 A (con contatto STG-MTN 0,5-1,0)
	20 A (con contatto STG-MTN 1,5-2,5)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Gruppo materiale isolante	I
Attacco a norma	IEC 61984
Corrente nominale I_N	13,5 A
Tensione nominale U_N	400 V
Parete laterale aperta	nein

Dati di collegamento

Sezione conduttore rigido min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	4 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil min.	24
Sezione trasversale conduttore AWG/kcmil max.	12
Sezione conduttore flessibile min.	0,2 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	4 mm ²
Sezione min. conduttore flessibile AWG	24
Sezione max. del conduttore flessibile AWG	12
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max.	4 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min.	0,25 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max.	4 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, rigidi max.	2,5 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili min.	0,2 mm ²
2 conduttori stesso diametro, flessibili max.	2,5 mm ²

2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica min.	0,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con TWIN-AEH con collare in plastica max.	2,5 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica min.	0,25 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con AEH senza collare in plastica max.	1,5 mm ²
Collegamento	Attacco a crimpare

Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Spina/adattatore		
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm ² ,
3190629	STG-MTN 0,5-1,0 BA	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 0,5 - 1,0 mm ²
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm ²
3190632	STG-MTN 1,5-2,5 BAND	Contatto femmina modulare, viene inserito nella custodia della spina MSTBC dopo la crimpatura del conduttore, per conduttori da 1,5 - 2,5 mm ²

Prodotti complementari

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1660669	HCC 4-MC	Spina, Collegamento: Attacco a crimpare, Sezione:0,2 mm ² - 4 mm ² , AWG: 24 - 12, Larghezza: 92 mm, Altezza: 17 mm, Colore: grigio, Tipo di montaggio: Avvitamento diretto

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.