

## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 4 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

### Produkteigenschaften

- Großflächige Beschriftungsmöglichkeit

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918068226

### Technische Daten

#### Allgemein

Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Anschlüsse	4
Farbe	grau
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

#### Allgemein

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I <sub>N</sub>	32 A
Nennspannung U <sub>N</sub>	500 V
Offene Seitenwand	ja

#### Maße

Breite	6,2 mm
Länge	67 mm
Höhe NS 35/7,5	62 mm
Höhe NS 35/15	69,5 mm
Höhe NS 32	67 mm

#### Anschlussdaten

# Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

## Technische Daten

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,25 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	4 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,6 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,8 Nm

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

# Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000897
<b>ETIM 3.0</b>	EC000897
<b>ETIM 4.0</b>	EC000897
<b>ETIM 5.0</b>	EC000897


### UNSPSC


<b>UNSPSC 6.01</b>	30211811
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121410
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121410
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121410


## Approbationen

CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / GOST / LR / GL / BV / DNV / RS / PRS / NK / CCA / GOST / LR / cULus Recognized /

### Approbationsdetails

<b>CSA</b> 	
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	25 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	28-10

<b>UL Recognized</b> 	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-10

<b>KEMA-KEUR</b> 	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	32 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	4

# Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

## Approbationen

<b>cUL Recognized</b>	
Nennspannung UN	600 V
Nennstrom IN	30 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	26-10

<b>GOST</b>
-------------

<b>LR</b>	
Nennspannung UN	800 V
Nennstrom IN	57 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	10

<b>GL</b>
-----------

<b>BV</b>
-----------

<b>DNV</b>
------------

<b>RS</b>
-----------

<b>PRS</b>
------------

<b>NK</b>
-----------

<b>CCA</b>	
Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	4


--

--

# Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

## Approbationen

Nennspannung UN	500 V
Nennstrom IN	32 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	4



## Zubehör

### Trennplatte

DP-UKKB 3/ 5 - 2770804



TS-KK 3 - 2770215



### Abschlussdeckel

DG-UKKB 3/ 5 - 2770859



D-UKKB 3/5 - 2771023



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

Zubehör

**Brücke**

FB-150 METER - 0201595



LB 10-6 BU - 0202280



LB 10-6 RD - 0202293



LB 10-6 GY - 0202358



LB 100-6 GY - 0202345



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

LB 100-6 RD - 0202316



LB 100-6 BU - 0202303



FBI 10- 6 - 0203250



FBI 20- 6 - 0201867



FBI 100- 6 - 0201650



EB 2- 6 - 0201155



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

---

EB 3- 6 - 0201142



EB 10- 6 - 0201139



SBRN 2-7 - 1413230



USBR 2-7 - 2303239



USBRJ 2-7 - 2305538



### Kurzschlussstecker



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

KSS 3- 6 - 0309523



KSS 6 - 0301547



### Prüfstecker

PS-UKK 5 - 3000625



PS-UKK/E - 3000641



RPS - 0201647



### Abteilungstrennplatte

## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

ATP-UKKB 3 - 2771065



---

### Klemmenmarker unbeschriftet

SBS 6:UNBEDRUCKT - 1007222



ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003



UC-TM 6 - 0818085



UCT-TM 6 - 0828736



---

### Isolierhülse

## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

IS-K 4 - 1302338



---

ISSBI 10- 6 - 0301505



---

### Tragschiene

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



---

NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



---

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

---

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

---

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



### Klemmenmarker beschriftet

---

ZB 6 CUS - 0824992



UC-TM 6 CUS - 0824589



UCT-TM 6 CUS - 0829602



### Endhalter

---

CLIPFIX 35 - 3022218



## Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

### Zubehör

CLIPFIX 35-5 - 3022276



E/NS 35 N - 0800886



E/UK - 1201442



E/UK 1 - 1201413



### Prüfsteckerbuchse

PSBJ 3/13/4 - 0201304





# Durchgangsklemme - UKKB 5 - 2771146

Zubehör

PSB 3/10/4 - 0601292



---

## Zeichnungen

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>