

SPDB 2,5/11


Rendelési szám: 3040504

Az ábrán egy 6 pólusú változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3040504>

Csatlakozó, Csatlakozási mód: Rugós csatlakozás, Pólusszám: 11,
Keresztmetszet: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Szélesség: 57,2
mm, Magasság: 39 mm, Szín: szürke

Kereskedelmi adat

| | |
|---------------------------|--|
| EAN |  4 017918 833183 |
| Csomag | 10 |
| Vámtarifa | 85366990 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 419 (CAT-3-2013) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretek

| | |
|-----------|---------|
| Szélesség | 57,2 mm |
| Hossz | 32,7 mm |
| Magasság | 39 mm |

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------------|---|
| Maximális terhelőáram | 24 A (2,5 mm ² -es keresztmetszetű vezeték esetén) |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Tűlfeszültség kategória | III |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 61984 |
| I _N névleges áram | 24 A |
| U _N névleges feszültség | 500 V |
| Nyitott oldalfal | nein |
| Pólusszám | 11 |

Csatlakozási adatok

| | |
|--|----------------------|
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 4 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 28 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 12 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,08 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 2,5 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min. | 28 |
| Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max. | 14 |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül min | 0,14 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvely nélkül max | 2,5 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel min | 0,14 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet érvéghüvellyel műanyag hüvellyel max | 2,5 mm ² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max | 0,5 mm ² |
| Csatlakozási mód | Rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Idomszer | A3 |

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, BV, DNV, GL, LR, RS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok

| Termék | Típus leírás | Leírás |
|----------------|---------------|---|
| Fedél | | |
| 3061457 | DFS-SPDB 2,5 | Peremes fedél, Hossz: 35,8 mm, Szélesség: 4,5 mm, Magasság: 24,7 mm, Szín: szürke |
| Jelölés | | |
| 1051993 | B-STIFT | jelölő toll, felirat nélküli jelölőcsíkok kézi feliratozásához, törlés- és vízálló felirat, vonalvastagság 0,5 mm |
| 0818153 | UC-TMF 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm |
| 0824638 | UC-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,6 x 5,1 mm |
| 0828744 | UCT-TMF 5 | Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0829658 | UCT-TMF 5 CUS | Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, Szövegmező mérete: 4,4 x 4,7 mm |
| 0811228 | X-PEN 0,35 | Jelölőtoll tintapatron nélkül, jelölőlapok kézi feliratozásához, a felirat a törlésnek nagyon ellenálló, vonalvastagság 0,35 mm |
| 0825025 | ZBF 5 CUS | Jelölőcsík, lapos, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm |

| | | |
|---------|------------------|---|
| 0808642 | ZBF 5:UNBEDRUCKT | Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, Szövegmező mérete: 5,1 x 5,2 mm |
|---------|------------------|---|

dugasz/adapter

| | | |
|---------|-------------|--|
| 3002843 | ISH 2,5/0,2 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fehér |
| 3002856 | ISH 2,5/0,5 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: szürke |
| 3002869 | ISH 2,5/1,0 | Szigetelésmegfogó hüvelyek, Szín: fekete |

szerelés

| | | |
|---------|----------|--|
| 3040562 | PDZ/2 | Húzó tehermentesítés, Hossz: 3 mm, Szélesség: 9,6 mm, Magasság: 23 mm, Pólusszám: 2, Szín: fekete |
| 3040575 | PDZ/4 | Húzó tehermentesítés, Hossz: 3 mm, Szélesség: 19,9 mm, Magasság: 23 mm, Pólusszám: 4, Szín: fekete |
| 3040559 | PR | Rögzítő, Pólusszám: 1, Szín: narancssárga |
| 3040630 | PR/2 | Rögzítő, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040614 | PRZ | Rögzítő, Szélesség: 5,2 mm, Hossz: 3 mm, Pólusszám: 2, Szín: narancssárga |
| 3040591 | PSH 3- 6 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |
| 3040601 | PSH 5-10 | Árnyékoló-csatlakoztató bilincs, Szín: fekete |

átkötések

| | | |
|---------|----------|--|
| 3030161 | FBS 2-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös |
| 3030174 | FBS 3-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 3, Szín: vörös |
| 3030187 | FBS 4-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 4, Szín: vörös |
| 3030190 | FBS 5-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 5, Szín: vörös |
| 3030213 | FBS 10-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 10, Szín: vörös |
| 3030226 | FBS 20-5 | Dugaszolható híd, Pólusszám: 20, Szín: vörös |

Rajzok

Kapcsolási rajz



Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;