

## Steckbrücke - FBS 50-6 BU - 3032211

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: blau

### Produkteigenschaften

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356052573

### Technische Daten

#### Technische Daten

Farbe	blau
Polzahl	50
Rastermaß	6,20 mm
Belastungsstrom maximal	32 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489

# Steckbrücke - FBS 50-6 BU - 3032211

## Klassifikationen

### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC000489
-----------------	----------

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211829
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121426
<b>UNSPSC 11</b>	39121426
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121426
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121426

## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>