



## RTO 8-TC

Rendelési szám: 3050002

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=3050002>

Átvezető kapocs szemes sarus csatlakozástechnikával és átlátszó érintésvédő fedéllel, keresztmetszet: 2,5 – 35 mm<sup>2</sup>, AWG: 14 - 2, szélesség: 20,2 mm, szín: szürke

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 431415
Csomag	25
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 457 (CAT-3-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.06.24



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
<b>Általános</b>	
Megjegyzés	Figyelem: nem szigetelt kábelsaruk esetén a BE-RT... szakaszhosszabbítót (lásd tartozékok) kell használni!
Emeletek száma	1
Csatlakozások száma	2
Szín	szürke

Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0

#### Méreték

Szélesség	20,2 mm
Hossz	84 mm
Magasság	63,20 mm
NS 35/7,5 magasság	63,8 mm
NS 35/15 magasság	71,3 mm

#### Műszaki adatok

Maximális terhelőáram	125 A (35 mm <sup>2</sup> -es keresztmetszetű vezeték esetén)
Méretezési átültési szilárdság	8 kV
Szennyeződési fok	3
Tűlfeszültség kategória	III
Szigetelőanyag csoport	I
I <sub>N</sub> névleges áram	125 A
U <sub>N</sub> névleges feszültség	1000 V
Nyitott oldalfal	ja
Pólusszám	1

#### Csatlakozási adatok

Megjegyzés	Csatlakozó csap
Tömör vezeték keresztmetszet min	2,5 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	35 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	14
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	2
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	2,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	35 mm <sup>2</sup>
Vezeték-keresztmetszet sodrott AWG min.	14
Vezeték-keresztmetszet hajlékony AWG max.	2
A kábelsarus csatlakozás keresztmetszete min.	2,5 mm <sup>2</sup>
A kábelsarus csatlakozás keresztmetszete max.	35 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási mód	Csapos csatlakozó
Csavarmenet	M8
Meghúzási forgatónyomaték min	4,5 Nm
Meghúzási nyomaték max.	5 Nm

## Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, ABS

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>Fedél</b>		
3049194	D-RT 8	fedél, szélessége: 2,2 mm, színe: szürke
<b>Jelölés</b>		
0824946	ZB 16,3 CUS	Jelölőcsík, megrendelhető: csíkonként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16,3 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 16,25 mm
0820222	ZB 16,3:UNPRINTED	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 16,3 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 16,25 mm
<b>szerelés</b>		
3022218	CLIPFIX 35	gyorsszerelő végtartó, 35 mm-es NS 35/7,5 vagy NS 35/15 alapsínhez, ZB 8 és ZB 8/27 fogazott szalaggal, KLM 2 és KLM kapocsléc-jelölővel jelölhető, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
3022276	CLIPFIX 35-5	Gyorsszerelő végbak, NS 35/7,5 vagy NS 35/15 kalapsínhez, ZB 5 és ZBF 5 jelölőcsíkkal felszerelhető, KLM 2, KLM3 és KLM 3L kapocsjelölő, FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6 tárolásához, szélesség: 5,15 mm, színe: szürke
0800886	E/NS 35 N	végtartó, szélessége: 9,5 mm, színe: szürke
1201442	E/UK	Végtartó kapocs, NS 32 vagy NS 35/7,5 kalapsínre szereléshez
1201413	E/UK 1	végtartó, kétszintes és háromszintes kapcsok végső beültetéséhez, szélessége: 10 mm, színe: szürke
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, nem lyukasztott, Szélesség: 35 mm, Magasság: 7,5 mm, Hossz: 2000 mm, Szín: ezüstsínű
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/7,5 kalapsínhez

0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 7,5 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Kalapsín, húzott profil, magas kivitel, nem lyukasztott, vastagsága 1,5 mm, anyaga alumínium, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	kalapsín lezárás, NS 35/15 kalapsínhez
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: réz, perforálás nélkül, 1,5 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Kalapsín, anyaga horganyzott és vastag rétegben passzivált acél, lyukasztott, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Kalapsínek, anyaga: acél, nem lyukasztott, magassága 15 mm, szélességes 35 mm, hossza: 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	kalaprofil 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforált, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: horganyzott, perforálás nélkül, magassága 15 mm, szélessége 35 mm, hossza: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	kalaprofilos alapsín, anyaga: acél, perforálás nélkül, 2,3 mm vastag, magassága 15 mm, szélessége 15 mm, hossza: 2 m
3003062	TPN-UK	Elválasztó lap, Hossz: 110 mm, Szélesség: 2 mm, Magasság: 69 mm, Szín: szürke

**Általános**

3049916	BE-RT 8	Szakasztoldó
1209923	SHN 13	Dugaszkulcs, 13 mm-es kulcsnyílás
0820248	ZB 20,3:UNPRINTED	Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Plotter, Szerelési mód: Bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 20,3 mm, Szövegmező mérete: 10,5 x 20,25 mm

**átkötések**

3005947	FBS 2-10	Dugaszolható híd, Pólusszám: 2, Szín: vörös
---------	----------	---

**Rajzok**

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;