

HC-B 24-SD-ML/FS


Obj.č.: 1678334



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1678334>

Ochranný kryt HEAVYCON, provedení B24, pro pouzdro konektoru bez podélného uzamčení, se záchytnou šňůrou, IP54

Údaje

EAN	 4 017918 151874
Balení	1 ks
Celní tarif	85389099
Váha brutto v kusech	0,07156 kg
Informace v katalogu	Strana 578 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.01.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Typ konstrukce	B24
Provedení	pro pouzdro konektoru s podélným uzamčením
druh zajištění	s podélnou západkou
Krytí pouzdra	IP54
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 100 °C

Materiál těsnění	NBR
Materiál zajištění	Ušlechtilá ocel, držadlo: PA-GF
Materiál ochranného krytu	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Pokyn pro montáž	Plastový ochranný kryt pro krátkodobou ochranu

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.