

**SILVYN® KLICK GPZ-M IP66**

**Nutzen**

- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Zusätzliche Kabelzugentlastung
- Zusätzlich Kabelabdichtung

**Anwendungsgebiete**

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch
- SILVYN® RILL PA6
- Roboterbau
- Überall wo Kabel und Leitungen zusätzlich zugentlastet und abgedichtet werden müssen

**Norm-Referenzen**



**Info**

- **Extrem wirtschaftlich**

**Technische Daten**

- RAL** Lieferfarbe  
Grau  
Schwarz UV-beständig
- Material**  
PA6
- IP** Schutzart  
IP 66  
Kabelseitig: IP 68
- Temperaturbereich**  
-40°C bis +115°C



**Aufbau**

- Metrisches Anschlussgewinde
- Kabelverschraubung
- Grundkörper mit Innendichtung
- Oberteil mit Rasthülse

**Passende Schläuche**

- SILVYN® RILL PA 6 Seite [P1154]
- SILVYN® RILL PA 12 Seite [P1155]

Artikelnummer	
---------------	--

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Metr.	Bohrloch Ø
55502809	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 12X1,5 BK	M 12 x 1,5	6,5
55502810	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 16X1,5 BK	M 16 x 1,5	9,5
55502811	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 20X1,5 BK	M 20 x 1,5	13,0
55502812	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 25X1,5 BK	M 25 x 1,5	16,0
55502813	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 32X1,5 BK	M 32 x 1,5	18,0
55502814	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 40X1,5 BK	M 40 x 1,5	25,0
55502815	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 50X1,5 BK	M 50 x 1,5	32,0
55502816	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 63X1,5 BK	M 63 x 1,5	44,0
55502817	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 12X1,5 GY	M 12 x 1,5	6,5
55502818	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 16X1,5 GY	M 16 x 1,5	9,5
55502819	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 20X1,5 GY	M 20 x 1,5	13,0
55502820	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 25X1,5 GY	M 25 x 1,5	16,0
55502821	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 32X1,5 GY	M 32 x 1,5	18,0
55502822	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 40X1,5 GY	M 40 x 1,5	25,0
55502823	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 50X1,5 GY	M 50 x 1,5	32,0
55502824	SILVYN KLICK GPZ-M IP66 63X1,5 GY	M 63 x 1,5	44,0