

SILVYN® KLICK HG



SILVYN® KLICK HG

Nutzen

- Schnelle Montage
- Einfache Demontage
- Ausreißsichere Verbindung
- Kein Durchhang beim Schlauch
- Keine verlierbaren Teile

Anwendungsgebiete

- In Kombination mit Kabelschuttschlauch
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen

Produkteigenschaften

- Schlagfestes Polyamid

Norm-Referenzen



- UL FILENUMBER E308201

Passende Schläuche

- SILVYN® RILL PA 6 Seite [P1154]
- SILVYN® RILL PA 12 Seite [P1155]

Technische Daten

	Lieferfarbe Grau Schwarz UV-beständig
	Material PA6
	Temperaturbereich -40°C bis +115°C

Artikelnummer	

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Breite in mm	Gesamtlänge in mm
55500622	SILVYN KLICK HG 7/10,0 BK	19,5	19,0
55500623	SILVYN KLICK HG 9/13,0 BK	19,5	22,6
55500624	SILVYN KLICK HG 11/15,8 BK	21,5	25,4
55500625	SILVYN KLICK HG 16/21,2 BK	26,5	33,0
55500626	SILVYN KLICK HG 21/28,5 BK	34,7	39,4
55500627	SILVYN KLICK HG 29/34,5 BK	40,0	44,4
55500628	SILVYN KLICK HG 36/42,5 BK	54,0	55,5
55500629	SILVYN KLICK HG 42/54,5 BK	65,0	69,0
55500630	SILVYN KLICK HG 7/10,0 GY	19,5	19,0
55500631	SILVYN KLICK HG 9/13,0 GY	19,5	22,6
55500632	SILVYN KLICK HG 11/15,8 GY	21,5	25,4
55500633	SILVYN KLICK HG 16/21,2 GY	26,5	33,0
55500634	SILVYN KLICK HG 21/28,5 GY	34,7	39,4
55500635	SILVYN KLICK HG 29/34,5 GY	40,0	44,4
55500636	SILVYN KLICK HG 36/42,5 GY	54,0	55,5
55500637	SILVYN KLICK HG 42/54,5 GY	65,0	69,0