

SILVYN® LI-M



Info

- Kompakte Bauform



SILVYN® LI-M

Nutzen

- Platzsparend
- Universell einsetzbar

Produkteigenschaften

- Kompakte Bauform

Norm-Referenzen



Aufbau

- Metrisches Anschlussgewinde
- 6 kant Zwischenstutzen
- Integrierte Einschraubhülse

Passende Schläuche

- SILVYN® FPS Seite [P1142]
- SILVYN® EDU-AS Seite [P1193]
- SILVYN® FD-PU Seite [P1143]
- SILVYN® AS-P Seite [P1194]
- SILVYN® EMC AS-CU Seite [P114567]

Technische Daten



Material
Körper: Messing vernickelt



Schutzart
IP 40



Temperaturbereich
-40°C bis +250°C

Artikelnummer	
---------------	--

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ähnliche Produkte

- SILVYN® MSK-M EE siehe Seite [P1144]
- SILVYN® MSK-M US siehe Seite [P141867]

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Lichtweite/ Innen-durchmesser in mm	Außendurchmesser Schlauch	Gewinde- länge in mm	Gesamt-länge in mm	SW mm	St.
61802369	SILVYN LI-M 10x1,5 SGY	6,0	17,0	10,0	32,0	15	50
61802370	SILVYN LI-M 12x1,5 SGY	9,0	21,0	10,0	33,0	19	50
61802371	SILVYN LI-M 16x1,5 SGY	12,0	25,0	10,0	33,0	23	50
61802372	SILVYN LI-M 20x1,5 SGY	15,5	29,0	10,0	35,0	27	50
61802373	SILVYN LI-M 25x1,5 SGY	20,5	37,0	11,0	36,0	34	25
61802374	SILVYN LI-M 32x1,5 SGY	27,5	46,0	13,0	43,0	43	25
61802375	SILVYN LI-M 40x1,5 SGY	35,0	62,0	13,0	43,0	54	25
61802376	SILVYN LI-M 50x1,5 SGY	45,0	76,0	14,0	44,0	66	10