



ELEKTRONIKA, TECHNIKA, SZOLGÁLTATÁS.

Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250

## Kezelési utasítás

### duroVENT® automatikus fűtőtest-légtelenítő

**Rendelési szám: 615955**

#### Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	max. 100°C
Üzemi nyomás a fűtőtesten	max. 8,5 bar
Üzemi nyomás a fűtőtesten	min. 0,1 bar
Fűtőközeg	adalékolatlan víz

#### Beszereles

1. A szelepet függőlegesen, felfelé álló szelepféjjel, vagy vízszintesen a fűtőtest legmagasabb pontjára kell felszerelni. A szelepféjnek NEM szabad lefelé állnia. A szerelést csavarkulccsal végezzük, NEM csavarhúzóval.
2. Ha a fűtőrendszert már üzembe állítottuk, akkor, ha van rá mód, a fűtőtestet dugójának a kivétele előtt zárjuk le, és engedjük le a nyomását. A **duroVENT®** légtelenítő szelep öntömítő, nincs szükség a kenderkóccal, teflonszalaggal stb. történő tömítésére. Nem kell pótlólagos tömítést sem alkalmazni. Vigyázat! Víz kihatolása. A **duroVENT®** teljes becsavarásáig víz léphet ki a fűtőtestből, ezért rakjunk alá edényt.
3. A **duroVENT®** légtelenítőszelepet kézzel erősen becsavart szelepféjjel szállítjuk (működési állapota így az automatikus légtelenítés). Ha gyors légtelenítésre van szükség, pl. első üzembeállításakor, akkor kézzel 1-2 fordulatnyit ki kell csavarni a szelepféjet a recézett fejű csavar segítségével (működési állapota így kézi légtelenítés). Az első vízkilépéskor kézzel azonnal erősen meg kell húzni a szelepféjet. Vigyázat: víz kilépése, ezért rakjunk alá megfelelő edényt.
4. Előfordulhat, hogy az első üzembeállításakor, a kézzel erősen meghúzott szelepből (automatikus légtelenítés állás) néhány csepp víz kicsepeg. Ez üzemi állapotban többet nem fog előfordulni.
5. Teljesen kicsavart szelepféj esetén egy beépített visszacsapó szelep megakadályozza a vízkilépést.

A beszereléshez adott esetben ajánlatos szakembert (pl. fűtőszerezőt) hívni. Szakszerűtlenül beszerelt légtelenítő esetében nem érvényes a garancia.

#### Gyakran feltett kérdések (FAQ)

Kérdés: A készüléket függőlegesen, vagy vízszintesen kell beszerelni?

Válasz: Akár függőlegesen, akár vízszintesen beszerelhető. Csupán a legmagasabb pontra kell felszerelni, és a szelepféj nem állhat lefelé.

Kérdés: Melyek a légtelenítő beszerelési méretei?

Válasz: magasság: 26 mm; szélesség: 25 mm; mélység: 25 mm; súly: 75 gramm.

Kérdés: Milyen a menete?

Válasz: ½-collos menet.

Kérdés: Hogyan kell tömíteni?

Válasz: A menetre egy O-gyűrű van feltéve (gumitömítés). Vagyis nincs szükség kiegészítő tömítésre kóccal vagy teflonszalaggal.