

## Levegő páramentesítő

Rend.sz.: 62 20 38

### Rendeltetés

A termék rendeltetése a levegő páramentesítése kisebb zárt terekben, pl. szekrényben vagy ágyneműtárolóban. Alkalmazható max. 2 m<sup>3</sup>-es légtérben Nedvesség elvonás a levegőből kb. 0,017 liter 24 óra alatt. A termék csak 230V~/50 Hz váltakozó feszültséghez csatlakoztatható. Csak száraz, zárt belső terekben alkalmazható. A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a terméket, és veszélyekkel, pl. rövidzár, gyulladás, áramütés, stb. járhat. A terméket nem szabad átalakítani ill. átépíteni!  
 Üzembe helyezés előtt olvassa el a teljes használati útmutatót, és vegye figyelembe az összes kezelési és biztonsági utasítást.

### Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt villám jelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegető veszély, pl. áramütés.

A háromszögbe foglalt fekiáltójel olyan veszélyekre figyelmeztet, melyek főleg a készülék kezelése, üzemelése vagy kezelése közben lépnek fel.

A kéz szimbólum speciális tippekre és kezelési utasításokra utal.

### Szállítás tartalma

• Levegő páratlanító - • Használati útmutató • Akasztópánt

### Jellemzők

- Levegő páratlanítási teljesítmény kb. 0,017 liter 24 óra alatt.
- Önálló működés lehetséges (működés adapter nélkül).

### BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következésképpen károkkért nem vállalunk felelősséget.

Tárgyi vagy személyi sérüléseknél, amelyek szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben a szavatosság/vállalás/garancia megszűnik.

A termék szakszerűtlen kezelése esetén fennáll különböző veszélyek, pl. áramütés lehetősége.

Ezért az alábbiakban következő biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. Olvassa át ezeket figyelmesen.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani. Ne nyissa ki, ne szedje szét! A termék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó vagy karbantartandó részek. Karbantartás, beállítást vagy javítást csak szakember vagy szakszerviz végezhet.
- Áramforrásként kizárólag egy 230V~/50Hz (10/16 A) védőérintkezős hálózati konnektor (fali dugaszolóaljzat) alkalmazható. Ne kísérelje meg a készüléknek más feszültségről való üzemeltetését.
- A terméket csak zárt beltéri helyiségben szabad működtetni.
- A terméket nem szabad nedves vagy vizes kezekkel megfogni, kezelni, be- vagy kidugaszolni.
- A hálózati dugónak a konnektorból való kihúzásakor ne a vezetékét húzza, hanem magát a dugót fogja meg.
- A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.

A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Gyerekek megkísérelhetik, hogy tárgyakat dugjanak a készülékbe - életveszélyes áramütés lehetősége!  
 Helyezze a terméket úgy, hogy gyerekek ne érhessek el.

- A hálózati kábelt teljesen tekerje le. A nem teljesen letekert kábel túlmelegedéshez, ezáltal gyulladáshoz vezethet!
- A kábelt nem szabad megtörni, és nem sérülhet meg éles szélektől. Ne állítson tárgyakat a hálózati kábelre, és ne lépjen rá.
- Fektesse úgy a kábelt, hogy senki ne tudjon belebotlani, és a hálózati dugalj legyen könnyen hozzáférhető.

Ne fektesse a kábelt szőnyeg vagy hasonló tárgy alá.

- Ne használjon hosszabbító vezetékét, előtét-készüléket, és dimmert sem.
- A hálózati dugót dugja közvetlenül egy fali dugaszoló aljzatba.
- Ne helyezze üzembe a készüléket, ha károsodás érte (pl. a házat, vagy a vezetékét). A károsodott hálózati vezetékét csak szakember cserélheti ki. Életveszélyes áramütés lehetősége!
- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, mielőtt a készüléket tisztítja, vihar esetén, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használja.
- Soha ne fedje le a készüléket! Ne tömje el soha a termék nyílásait, ne dugjon tárgyakat a nyílásokba. Életveszély, áramütés következtében!

- Soha ne öntsön ki folyadékot a termék fölé vagy mellett. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a konnektort, a biztosító automata lekapcsolásával, majd ezután húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez. Ne működtesse tovább a terméket.

- Ne állítsa a terméket bizonytalan, vagy mozgó alapra. Mindig úgy állítsa fel, hogy ne billegjen, és ne boruljon fel.
- Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül.
- Csak akkor mozgassa, ha már teljesen kihűlt. Ehhez válassza le a hálózatról, húzza ki a villásdugót a konnektorból.
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, azt gyerekek esetleg játékszernek tekintik, ami veszélyes.
- Ne kapcsolja be a terméket azonnal, ha hidegből meleg helyiségbe vitte át. Az eközben keletkező kondenzvíz tönkretelheti a készüléket, vagy áramütést okozhat. Hagyja, hogy a készülék bekapcsolatlanul felvegye a környezet hőmérsékletét. Várjon, amíg a kondenzvíz elpárolog - ez némelykor több órát is eltarthat. Csak ez után szabad a készüléket a hálózatra kötni, és üzembe helyezni.
- A termék ipari célokra nem alkalmas.
- Amennyiben a korrekett csatlakoztatással, vagy felszereléssel kapcsolatban kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. Ha kételyei vannak a termék biztonságosságával vagy kezelésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Soha ne működtesse a terméket lefedett állapotban.
- Ne tegye ki a terméket erős rezgésnek, erős mechanikai igénybevételnek és közvetlen, erős napsugárzásnak.
- A készülék javítását vagy felnyitását csak szakember végezheti, aki a veszélyekkel és előírásokkal tisztában van. Csak eredeti tartalék alkatrészek használhatók.
- Kezelje óvatosan, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

### A termék részei



1) Rögzítő fül a felakasztó pánthoz

2) Nedvesség-skála

WET = nedves, DRY = száraz

3) Granulátum

A felvett nedvesség jelzésére szolgál.

4) Állapotjelző LED

Pirosan világít, ha a készülék 230 V/AC 50 Hz üzemelési feszültség alatt van.

5) Hálózati kábel csatlakozó

### Üzembe helyezés

#### Ne működtesse soha letakarva a készüléket.

Ahhoz, hogy a rendeltetésnek megfelelő páratlanítást a készülék elvégezze, az első üzembe helyezés előtt a benne lévő granulátumot meg kell szárítani. Csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a "Hálózati kábel csatlakozó"-hoz (5). A hálózati kábel másik végét csatlakoztassa egy szokványos háztartási 230 V/AC 50 Hz-es konnektorhoz. Ezután a piros "állapotjelző LED" (4) világít. Amint a "granulátum" (3) kék színt vesz fel, a levegő páramentesítő üzemkész. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból. Válassza le a hálózati kábelt a levegő páratlanító készülékről. Ekkor az "állapotjelző LED" (4) kialszik.

Tegye be a levegő páratlanítót arra a helyre, ahol használni kívánja.

Amikor a granulátum rózsaszínűre színeződik, újból szükségessé válik a granulátum megszáritása. Vegye ehhez figyelembe az előbbieken leírt lépéseket.

### Karbantartás és tisztítás

Az időnkénti tisztításon kívül a levegő páratlanító nem igényel karbantartást. Használjon egy tisztá, nem szárazó, száraz, antisztatikus törlőruhát a levegő páratlanító felületének tisztítására. Ne használjon súrolószert, vagy olyan tisztítószert, ami oldószert tartalmaz.

### Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus termékek nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

### Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	230 V/AC, 50 Hz (önálló működés lehetséges, a hálózati feszültség csatlakoztatása csak a granulátum szárításához szükséges).
Teljesítmény felvétel	Max 16 W
Alkalmazható	max. 2 m <sup>3</sup> -es légtérben
Nedvesség elvonás:	max. 0,017 liter 24 óra alatt.
Méret:	137 x 65 x 40 mm
Súly:	230 g