



## VREMENSKA POSTAJA 6802

Št. izdelka: 646355

## KAZALO

1	NAMEN UPORABE .....	3
2	OBSEG DOBAVE.....	3
3	VARNOSTNI NAPOTKI .....	3
4	NAPOTKI ZA BATERIJE / AKUMULATORJE.....	4
5	ZAČETEK OBRATOVANJA, MENJAVA BATERIJ.....	4
6	NASTAVITEV ČASA.....	5
7	NASTAVITEV DATUMA .....	5
8	NASTAVITEV ALARMA .....	6
9	PREKLOP 12 / 24 URNEGA NAČINA .....	6
10	PRIKAZ DATUMA .....	6
11	PREKLOP ENOTE TEMPERATURE °C / °F .....	7
12	PRIKAZ MAX / MIN VREDNOSTI ZA TEMPERATURO / ZRAČNO VLAGO .....	7
13	BRISANJE MAKSIMALNIH / MINIMALNIH VREDNOSTI.....	7
14	PRIKAZ TRENDNA TEMPERATURE .....	7
15	VREMENSKA NAPOVED .....	7
16	VKLOP / IZKLOP FUNKCIJE BUJENJA .....	8
17	KONČANJE ALARMA, FUNKCIJA DREMANJA.....	8
18	INDIKATOR UDOBJA.....	8
19	MONTAŽA OZIROMA POSTAVITEV VREMENSKE POSTAJE .....	8
20	VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE .....	8
21	ODSTRANITEV .....	9
22	TEHNIČNI PODATKI.....	9

## 1 NAMEN UPORABE

Ta izdelek služi za prikaz časa in datuma ter notranje temperature (vključno s potekom temperature zadnjih 24 ur) in notranjo zračno vlago; poleg tega je vgrajena funkcija bujenja.

S pomočjo senzorja za zračni tlak bo izračunana vremenska napoved za naslednjih 12-24 ur in prikazana na zaslonu v obliki simbola.

Druga uporaba od prej opisane vodi k poškodovanju izdelka, poleg tega pa je to povezano z nevarnostmi, kot so npr. kratek stik, požar, električni udarec, itd.

Celotnega izdelka ne smete spremeniti oziroma rekonstruirati. Obratovanje izdelka je dopustno samo v suhih notranjih prostorih.

Vsa vsebovana imena podjetij in opisi izdelkov so blagovna znamka konkretnega imetnika. Vse pravice so pridržane.

## 2 OBSEG DOBAVE

- Vremenska postaja
- Navodilo za uporabo

## 3 VARNOSTNI NAPOTKI



**Pred začetkom obratovanja preberite celotno navodilo za uporabo, ker le-to vsebuje napotke za pravilno obratovanje.**

**Za poškodbe, ki nastanejo z neupoštevanjem tega navodila za uporabo, ne velja več pravica iz garancije! Za posledične škode ne prevzemamo odgovornosti!**

**Za poškodbe stvari in oseb, katere nastanejo zaradi nepravilne uporabe ali z neupoštevanjem varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! V teh primerih ne velja več pravica iz garancije!**

Iz varnostnih in dostopnih razlogov (CE) samostojna predelava in / ali spreminjanje naprave ni dovoljeno.

Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke. Napravo postavite tako, da je otroci ne bodo mogli doseči. Izdelek vsebuje steklo (zaslon), majhne dele in baterije.

Vremenska postaja je primerna samo za obratovanje v suhih, zaprtih notranjih prostorih.

Vremenske napovedi vremenske postaje upoštevajte samo kot orientacijske vrednosti. Le-te ne predstavljajo točno natančne napovedi. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nepravilne prikaze in za posledice, ki lahko nastanejo zaradi tega.

Izdelek je primeren za zasebno uporabo; naprava ni primerna za medicinske namene ali za informiranje javnosti.

Embalaže ne pustite ležati naokoli, ker lahko le-ta postane nevarna igrača za otroke.

Z izdelkom ravnajte previdno. Z udarci ali padcem že iz nizke višine se bo izdelek poškodoval.

#### 4 NAPOTKI ZA BATERIJE / AKUMULATORJE

- Baterije / akumulatorji ne sodijo v otroške roke.
- Baterij / akumulatorjev ne pustite ležati naokoli, ker obstaja nevarnost, da jih pojedjo otroci ali domače živali. V primeru, da le-ti pojedjo baterije ali akumulatorje, takoj poiščite zdravnika.
- Iztečene ali pokvarjene baterije / akumulatorji lahko pri dotiku s kožo povzročijo razjede, zaradi tega uporabljajte v tem primeru primerne zaščitne rokavice.
- Pazite, da z baterijami / akumulatorji ne boste naredili kratkega stika, jih razstavili ali vrgli v ogenj. Obstaja nevarnost eksplozije!
- Običajnih baterij ne smete polniti. Nevarnost eksplozije! Polnite samo za to predvidene akumulatorje in uporabite primeren polnilnik.
- Pri vstavitvi baterij / akumulatorjev pazite na pravilno polarnost (plus in minus).
- Ne mešajte baterij oziroma akumulatorjev z različnim stanjem.
- Ne mešajte baterij z akumulatorji. Za obratovanje uporabite ali baterije ali akumulatorje.
- Uporaba akumulatorjev namesto baterij je možna. Z nižjo napetostjo (akumulator = 1,2V, baterija = 1,5V) in nižjo kapaciteto je čas obratovanja krajši.


#### 5 ZAČETEK OBRATOVANJA, MENJAVA BATERIJ

- Odprite predal za baterije na zadnji strani vremenske postaje in vstavite v predal dve bateriji tipa AAA glede na pravilno polarnost (upoštevajte + in -).
- Na zaslonu se za kratek čas pojavijo vsi segmenti. Vremenska postaja odda kratek ton.



Potek temperature zgoraj desno na zaslonu sedaj ne prikazuje spremembe za zadnjih 24 ur.

Poleg tega je vremenska napoved (simbol levo zgoraj na zaslonu) možna šele po približno 12-24 urah.

- Sedaj zaprite predal za baterije.
- Sedaj nastavite čas in datum; poleg tega lahko (če želite) nastavite čas bujenja. Za to upoštevajte naslednje poglavje.
- Menjava baterije je potrebna, ko se levo poleg prikaza časa pojavi simbol baterije () , ko bo kontrast prikaza samo še šibek ali ko na zaslonu ni prikaza.

## 6 NASTAVITEV ČASA

- Tipko »MODE« na zadnji strani naprave pritisnite tolikokrat, dokler ne bo prikazan čas (utripajoče dvopičje).
- Tipko »MODE« sedaj držite pritisnjeno tako dolgo (približno 3 sekunde), dokler na zaslonu ne pričnejo utripati ure.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite ure. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

- Minute pričnejo utripati.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite minute. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

## 7 NASTAVITEV DATUMA

- Tipko »MODE« na zadnji strani naprave pritisnite tolikokrat, dokler ne bo prikazan datum (»M« in »D« poleg prikaza).
- Tipko »MODE« sedaj držite pritisnjeno tako dolgo (približno 3 sekunde), dokler na zaslonu ne prične utripati leto.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite leto. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

- Mesec (»M«) prične utripati.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite mesec. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

- Datum (»D«) prične utripati.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite mesec. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

## 8 NASTAVITEV ALARMA

- Tipko »MODE« na zadnji strani naprave pritisnite tolikokrat, dokler ne bo prikazan čas bujenja – alarm (levo poleg prikaza časa je simbol zvonca).
- Tipko »MODE« sedaj držite pritisnjeno tako dolgo (približno 3 sekunde), dokler na zaslonu ne pričnejo utripati ure.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite ure alarma. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

- Minute pričnejo utripati.
- S tipko »UP« oziroma »DOWN« lahko nastavite minute alarma. Za hitrejšo izbiro vrednosti držite tipko dlje časa pritisnjeno.
- Nastavitev potrdite s kratkim pritiskom na tipko »MODE«.



Alternativno bo način nastavitve avtomatsko zapuščen, če v roku 10 sekund ne boste pritisnili nobene tipke.

## 9 PREKLOP 12 / 24 URNEGA NAČINA

- Tipko »MODE« na zadnji strani naprave pritisnite tolikokrat, dokler ne bo prikazan čas (utripajoče dvopičje).
- Tipko »UP« sedaj držite pritisnjeno za približno 3 sekunde, da menjate med 12 / 24 urnim načinom prikaza.



V 12 urnem načinu prikaza bo v drugi polovici dneva na zaslonu prikazano »PM«. Prosimo upoštevajte: v primeru, da menjate način prikaza v prvi polovici dneva, potem se prikaz ne bo spremenil; tukaj ne morete ugotoviti kateri način prikaza je izbran.

## 10 PRIKAZ DATUMA

- Tipko »MODE« na zadnji strani naprave pritisnite tolikokrat, dokler ne bo prikazan datum (»M« in »D« poleg prikaza). Prikaz se po nekaj sekundah avtomatsko menja nazaj na prikaz časa.
- Dan bo avtomatsko izračunan.  
MOD = ponedeljek  
TUE = torek  
WED = sredo  
THU = četrtek  
FRI = petek  
SAT = sobota  
SUN = nedelja

## 11 PREKLOP ENOTE TEMPERATURE °C / °F

Za menjavo med °C (stopinje Celzija) in °F (stopinje Fahrenheita) na kratko pritisnite na tipko »DOWN«.

## 12 PRIKAZ MAX / MIN VREDNOSTI ZA TEMPERATURO / ZRAČNO VLAGO

Za menjavo med prikazom maksimalnih, minimalnih vrednosti in aktualnih vrednosti na kratko pritisnite tipko »MAX / MIN«.



Če bodo prikazane maksimalne oziroma minimalne vrednosti, potem po na spodnjem delu zaslona prikazano »MAX« oziroma »MIN«.

## 13 BRISANJE MAKSIMALNIH / MINIMALNIH VREDNOSTI

Shranjene vrednosti bodo vsakokrat izbrisane ob 0:00 uri. Ročno brisanje ni možno.

## 14 PRIKAZ TREND A TEMPERATURE

Desno zgoraj na zaslonu se nahaja prikaz trenda temperature, v katerem bo sprememba izmerjene temperature za zadnji 12 ur prikazana v obliki stolpcev.

## 15 VREMENSKA NAPOVED

Levo zgoraj na zaslonu sledi grafičen prikaz vremenske napovedi za naslednjih 12-24 ur.

Vremenska napoved vremenske postaje je ena izmed najbolj zanimivih značilnosti. Čeprav vremenska postaja ne more nadomestiti profesionalne vremenske napovedi na radiu, televiziji ali internetu z visoko kvalificiranimi meteorologi, je presenetljivo, da je lahko samo na podlagi meritve in opažanja zračnega tlaka preteklih dni dosežena natančnost 70%.

Razlage simbolov:

- Če bo noč prikazana »sončno«, potem to pomeni jasno noč.
- Prikaz ne prikazuje trenutnega stanja vremena, temveč gre za napoved za naslednji 12 do 24 ur.
- Izračunavanje vremenske napovedi samo na podlagi zračnega tlaka poda maksimalno natančnost 70%. Vreme naslednjega dne je lahko zaradi tega popolnoma drugačno. Ker izmerjen zračni tlak velja samo za območje s premerom približno 50km, se lahko vreme tudi hitro spremeni. To velja predvsem v gorah.  
Zaradi tega se ne zanašajte na vremensko napoved vremenske postaje, temveč se pozanimajte na kraju, če npr. želite iti v gore.
- Pri nenadnih ali večjih nihanjih zračnega tlaka bodo simboli prikaza za spremembo vremena aktualizirani. V primeru, da se simboli prikaza ne menjajo, potem se zračni tlak ni spremenil ali pa je sprememba nastopila tako počasi, da jo vremenska postaja ni mogla zaznati.

- Če vremenska napoved prikazuje »sonce« ali »dež«, se prikaz ne spremeni tudi takrat, ko se je vreme izboljšalo (prikaz »sonce«) ali poslabšalo (prikaz »dež«), ker simboli prikaza že prikazuje obe ekstremni situaciji.
- Simboli prikazujejo izboljšanje ali poslabšanje vremena, kar nujno ne pomeni sonca ali dežja. Če je aktualno vreme npr. oblačno prikazan pa bo dež, potem to ne kaže na nepravilno delovanje naprave, temveč prikazuje da je zračni tlak padel in lahko pričakujete poslabšanje vremena, pri čemer pa ni nujno da gre za dež.

## 16 VKLOP / IZKLOP FUNKCIJE BUJENJA

V normalnem prikazu (ne v načinu nastavitvev) pritisnite tipko »UP«, da vklopite (levo poleg prikaza časa se pojavi simbol zvonca) oziroma izklopite (simbol zvonca izgine) funkcijo bujenja.

## 17 KONČANJE ALARMA, FUNKCIJA DREMANJA

- Ko se bo alarm sprožil ob nastavljenem času, lahko s pritiskom na tipko »SNZ« aktivirate tako imenovano funkcijo dremanja (»SNOOZE«). Po tem prične utripati simbol zvonca in alarm bo prekinjen za približno 8 minut. Po tem bo alarm spet aktiviran.
- Za končanje alarma pritisnite na kratko na eno izmed ostalih tipk.

## 18 INDIKATOR UDOBJA

Nad prikazom notranje zračne vlage / temperature bo prikazan tako imenovan indikator udobja. Pri tem gre za grafičen simbol za kombinacijo iz zračne vlage in temperature:

»☺« idealno,

»☹« udobno,

»☹« neugodno (npr. prevlažen oziroma presuh zrak).

## 19 MONTAŽA OZIROMA POSTAVITEV VREMENSKE POSTAJE

Za postavitev naprave na mizo imate na razpolago stojalo na zadnji strani naprave. Izdelek postavite samo na ravno, stabilno in zadosti veliko površino.

Možna je tudi montaža na steno. Luknja na zadnji strani naprave služi za obešanje npr. na vijak ali žebelj.



Pri postavitvi eventualno uporabite primerno podlago, ker so na dragocenih kosih pohištva možne praske.

## 20 VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Izdelek ne terja vzdrževanja in ga zaradi tega ne razstavite.

Za čiščenje uporabite čisto, mehko in suho krpo. Na zaslon ne pretisnite premočno, ker ga lahko poškodujete. Poleg tega so možne praske.

Ne uporabite kemičnih čistil, ker lahko le-ta napadejo površino ohišja.

## 21 ODSTRANITEV

### Izdelek



Elektronske naprave so dragocene snovi in jih ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke!



Neuporaben izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

### Baterije in akumulatorji

Vi kot potrošnik ste zakonsko obvezani za vrnitev vseh rabljenih baterij in akumulatorjev. **Odstranitev med gospodinjske odpadke je prepovedana!**



Baterije / akumulatorji, ki vsebujejo škodljive snovi so označeni s simbolom prečrtanega smetnjaka, kateri pomeni, da tega izdelka ne smete odstraniti med gospodinjske odpadke. Pod simbolom je kratica za nevarno snov v izdelku: **Cd** = kadmij, **Hg** = živo srebro, **Pb** = svinec.



Vaše izrabljene baterije / akumulatorje lahko brezplačno oddate na zbirnih mestih vaše skupnosti ali kjer prodajajo baterije / akumulatorje.

S tem izpolnjujete zakonske določitve in opravite prispevek k varstvu okolja.

## 22 TEHNIČNI PODATKI

Tip baterije: ..... 2x AAA

Mere: ..... približno 135x85x23mm

Teža: ..... približno 100g (brez baterij)

Merilno območje temperature: ..... 0°C do +50,0°C (32°F do 122°F)

Merilno območje zračne vlage: ..... 20% do 90% relativna zračna vlaga

(pri vrednostih pod merilnih območjem sledi prikaz »LL«, pri vrednostih nad merilnim območjem pa je prikaz »HH«).



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vremenska postaja 6802**  
Kat. št.: **646355**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija za izdelek, razen dodanih žarnic, baterij in programske opreme, je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev.

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja za trikratno obdobje garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum prodaje in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**