

**Rádiójel vezérlésű világításkapcsoló készlet**

64 64 43

64 64 47 kültéri használatra, IP 44 védelemmel ellátva

**Rendeltetés:**

A készülékek csak beltéri használatra alkalmasak, tehát védeni kell őket nedvességtől, közvetlen napsugárzástól, ill. nagy melegtől.

A készlet egy db rádiójel vezérlésű távirányítót és 3 db dugaszoló aljzatos vevőt tartalmaz.

Mindegyik vevővel egy-egy elektromos készülék tetszés szerint be- és kikapcsolható (max. 1000 W teljesítményű). Ehhez a kapcsolandó készülék dugóját a vevőkészülék dugaszoló aljzatába kell dugni.

**Figyelem!**

A készlet nem alkalmas arra, hogy motorral rendelkező elektromos szerszámokat, pl. fűrógépet, fűrészt stb. vezéreljen! Ha ezt az utasítást nem tartja be, az személyek és tárgyak károsodásához vezethet!

**Megjegyzés:** Az útmutató megértéséhez szolgáló ábrák a német útmutatóban tekinthetők meg, a feliratok fordítását közöljük.

**Elemcsere**

A rádiójel vezérlésű távirányítóhoz egy 12V-os CN 23A típusú elem szükséges. Az új elemet a pólusokra ügyelve helyezze be a távirányító elemtartójába.

A dugaljas vevőkészülékek a hálózatról kapják a tápfeszültséget (230 V), és nem igényelnek elemet.

**Be-kikapcsolás a távirányítóval**

Nyomja a távirányító megfelelő BE (ON) ill. KI (OFF) gombját, hogy a kívánt vevőkészüléket be ill. kikapcsolja. A gomb nyomásánál felvillan a jelzőlámpa. Ha egy gomb nyomásánál a jelzőlámpa csak gyengén vagy egyáltalán nem világít, vagy a hatótáv jelentősen csökken, a távirányítóban az elemet ki kell cserélni.

A vevőkészüléken LED világít, ha a készülék be van kapcsolva.

**Figyelem!**

A vevőkészüléken kikapcsolt állapotban is van hálózati feszültség (230 V, 50 Hz).

**A csatorna változtatása (csak akkor szükséges, ha zavarok lépnek fel)**

A távirányító hátoldalán egy tolókapcsoló van 4 állással. Ezzel lehet a távirányítón a csatornákat átkapcsolni.

A dugaljas vevőkészüléken a felragasztott címke („A”, „B” vagy „C”) alatt két forgókapcsoló található.

A felső forgókapcsolóval állítható be a csatorna. A csatornának a távirányítón és a vevőkészüléken azonosnak kell lennie (az ábrán pl. a „4-es” csatorna látható).

Ábra felirat:

KANAL = csatorna

TASTENPAAR = billentyűpár

Ha pl. a távirányító a „2” csatornára van állítva, a vevőn a forgókapcsolót is a „2” csatornára kell kapcsolni.

Az alsó forgókapcsolón állítható be, hogy a távirányító melyik billentyűpárjára (ON/OFF) reagáljon a vevőkészülék. A forgókapcsolón az „1”-es az „A” billentyűpárhoz, a „2”-es a „B” billentyűpárhoz tartozik, stb. (ld. az ábrát).

**Bővítés kiegészítő dugaszoló aljzatos vevőkkel**

Egy távirányítóval több különböző dugaljas vevőt vezérelhet egymástól függetlenül. Maximálisan 16 vevőt lehet egyenként vezérelni.

Ehhez mindegyik vevőt megfelelően be kell állítani.

Az első 4 vevőt az „1” csatornára, a második 4 vevőt a „2” csatornára, a harmadik 4 vevőt a „3” csatornára, és a negyedik 4 vevőt a „4” csatornára kell beállítani. (Ld. az ábrákat.)

A távirányító tolókapcsolóját mindig a megfelelő csatornára kell állítani.

Lehetőség van arra is, hogy egy billentyűpárral (A, B, C vagy D) több vevőt egyidejűleg be vagy ki kapcsoljunk. Ehhez az összes vevőnél azonos csatornát kell beállítani, a távirányítón pedig azonos billentyűpárt (az „1” az „A”-hoz, a „2” a „B”-hez tartozik, stb.).

**Műszaki adatok:****Rádiójel vezérlésű távirányító:**

Hatótáv: max. 25 m  
Elem: 12V-os 23A típusú alkáli elem

**Dugaszoló aljzatos vevőkészülék:**

Hálózati feszültség: 230 V/50 Hz  
Kapcsolási teljesítmény: 1000 W  
Áramfelvétel: kb. 0,5W  
Frekvencia: 434 MHz



**Ne végezzen önállóan javítást a készüléken!**

**Garancia**

A gyártó 2 évig vállal kötelezettséget a vásárlás napjától kezdődően az anyag- és kivitelezési hibák javítására, ha a készüléket a megfelelő módon használják és rendszeresen karbantartják. A garancia feltétele, hogy illetéktelen változtatás vagy sajátkezű javítási kísérlet nem történik. Nem tarthat igényt garanciális javításra a következő esetekben:

- Kezelési hiba
- Kimerült elemek vagy hibás akkuk
- Téves kódolás/csatornaválasztás
- Más rádiójel vezérlésű átvitelű készülékek (pl. mobiltelefon) által okozott zavar
- Idegén behatás
- Mechanikus károsodás
- Nedvesség által okozott károk
- A garancialevél hiánya

A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkra, amelyek közvetlenül vagy közvetve a termék általi zavarásból származnak.

**Biztonsági tudnivalók**

- Olyan termék- vagy személyi károkért, amelyek az útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából, szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások be nem tartásából származnak, a gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.
- Ne használja a terméket kórházban vagy más gyógyászati intézményben. Bár a rendszer viszonylag gyenge rádiójeleket sugároz, ezek az életfontosságú műszerek működését károsan befolyásolhatják.
- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a berendezés önkényes átépítése vagy átalakítása tilos.
- A készülék I. érintésvédelmi osztályú. Csak szabványos hálózati dugaszoló aljzatról (230 VAC/50Hz) működtethető. Gyerekek kezébe nem való.
- Ne szedje szét a terméket! Életveszélyes áramütés veszélye áll fenn!
- A csomagolóanyagot ne hagyja szanaszét heverni.
- A készülék csak száraz beltéri helyiségben üzemelhet (fürdőszobában, nedves helyiségekben nem). Kerülje a készülék nedvességgel való érintkezését.
- Kezelje óvatosan a készlet elemeit, óvja ütéstől, lökéstől, és ne ejtse le.