

**Prismenfernglas**  
**FUTURUS: 7x50WA , 10x50WA , 12x50WA , 16x50 , 20x50**



Dieses Fernglas ist speziell für den Professionellen Anwendung konstruiert worden. Es zeichnet sich durch seine abklappern Objektiv - und Augenmuschel - Deckel aus.

- stülpbare Gummiaugenmuschel für Brillenträger
- hochwertige und strapazierfähige Gummiarmierung, dadurch rutschfest und angenehm im Griff
- hohe Bildbrillanz und klarer Kontrast durch spezielle IR-Rubin-Vergütung der Objektive
- hervorragende Lichttransmission durch computerberechnete Spitzenklasse-Optik und hochwertige Prismen
- mit stabiler Nylontragetasche, Tragriemen und Objektivschutzkappe

**Technische Daten**

Model	7x50 WA	10x50WA	12x50WA	16x50	20x50
Durchmesser Objektiv-Linse, mm	50	50	50	50	50
Vergrößerungsfaktor , fach	7	10	12	16	20
Austrittspupillenweite ,mm	21	14	12	10	10
Durchmesser Austrittspupille, mm	7	5	4.2	3.1	2.5
Sehfeld auf 1000 m ,m	115	114	96	70	56
minimale Beobachtungsdistanz ,m	5	5	5	10	10
Stativ Anschlußgewinde ,inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Länge, mm	205	198	192	192	193
Breite, mm	220	220	220	220	220
Höhe , mm	64	64	64	64	64
Gewicht ,g	750	750	750	750	750
<b>Bestellnummer</b>	<b>22031</b>	<b>22032</b>	<b>22033</b>	<b>22034</b>	<b>22035</b>