

## EMG 45-DIO 8E-1N5408


Rendelési szám: 2949389

Az ábrán az EMG 45-DIO 8E változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2949389>

Diódamodul, 8 diórával, külön kapcsolható, 1N 5408 diódatípus



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 083779
Csomag	5
Vámtarifa	85411000
Katalógusoldal információ	Oldal 262 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.01.02



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

Diódatípus	1 N 5408
max. üzemi feszültség	250 V AC
csúcsfeszültség diódánként	1000 V
záróáram diódánként	10 $\mu$ A
nyitóirányú feszültség diódánként	kb. 0,8 V

nyitóirányú áram diódánként	1,5 A (egyres terhelésnél)
	0,3 A (egyidejű terhelésnél)
Szélesség	45 mm
Magasság	75 mm
Mélység	55 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-40 °C ... 70 °C
Tűlfeszültség kategória	III, alapszigetelés (EN 50178 szerint)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak

#### Csatlakozási adatok

Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

### Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
--------	--------------	--------

#### Jelölés

2947035	EMG-GKS 12	Készülékjelölő lap, szélessége 12 mm
---------	------------	--------------------------------------

### Rajzok

Kapcsolási rajz



**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;