

## Gehäuse - BNC-DV-LG - 2805025

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Leergehäuse, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, doppelstöckig

### Produkteigenschaften

- Individuell beschriftbar
- Mit isoliertem Aufbau auf der Tragschiene
- Schienenmontabel anreihbar

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918074531

### Technische Daten

#### Allgemein

Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Farbe	grau
Montageart	NS 35/7,5

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC001031

# Gehäuse - BNC-DV-LG - 2805025

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211802
UNSPSC 7.0901	39121402
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121404
UNSPSC 13.2	39121404


## Approbationen

---

GOST /

---

### Approbationsdetails



## Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>