


HC-B 10-TFL-H-O1PG21G

Rendelési szám: 1460048

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1460048>

HEAVYCON lengő tokozat B10, hosszanti kengyelhez, magasság 72 mm, 1x Pg21 karmantyúval, egyenes vezetékvezetés

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 695411
Csomag	10
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 494 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2011.09.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
Megjegyzés	HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 érintkezőbetétekhez
Kialakítás	B10
Magasság	72 mm
Szélesség	43 mm
Hossz	73 mm
Elektronikaház típus	Lengő tokozat

Reteszelés módja	hosszanti kengyelhez
A kábeléágazások száma	1
Vezetékleágazás	egyenes
tömszelence	nélkül
A tömszelence típusa	1x Pg21
A készülékház védettsége	IP65
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 125 °C
Elektronikaház anyaga	Fröccsöntött alumínium
Készülékház felületének anyaga	porral bevont, szürke
Szerelési utasítás	Fél- és teljes tömszelencékhez

Tanúsítványok

Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;