

Produkt

Bezeichnung	4mm Sicherheits-Kurzschlussstecker
Typ	SI-FK 19/4

Technische Daten

Kontaktdurchmesser vorne	2x 4mm Federkorbstecker isoliert
Kontaktdurchmesser hinten	
Anschlussart	
Bemessungsspannung	1000V CAT. II
Bemessungsstrom	25A

Material

Oberfläche	Vernickelt
Trägermaterial	Messing
Kontaktmaterial	Kupfer-Beryllium
Gehäuse	PE

Sonstiges

Temperaturbereich	-20°C bis +50°C
-------------------	-----------------

Entspricht RoHS-Verordnung