

# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Installationsetagenklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm<sup>2</sup> - 25 mm<sup>2</sup>, AWG: 24 - 4, Breite: 12 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5

## Produkteigenschaften

Die N-Trennschieber befinden sich bei allen Schraub- und Zugfeder-Installationsklemmen von Phoenix Contact an der gleichen Position

## Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	25
<b>GTIN</b>	4017918899783

## Technische Daten

### Allgemein

<b>Hinweis</b>	Montagehinweis: Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.
<b>Anzahl der Etagen</b>	1
<b>Anzahl der Anschlüsse</b>	2
<b>Farbe</b>	blau
<b>Isolierstoff</b>	PA
<b>Brennbarkeitsklasse nach UL 94</b>	V0

### Allgemein

<b>Belastungsstrom maximal</b>	76 A (bei 25 mm <sup>2</sup> Leiterquerschnitt)
<b>Strombelastbarkeit der N-Sammelschiene</b>	140 A
<b>Bemessungsstoßspannung</b>	6 kV
<b>Verschmutzungsgrad</b>	3
<b>Überspannungskategorie</b>	III
<b>Isolierstoffgruppe</b>	I
<b>Anschluss gemäß Norm</b>	IEC 60947-7-1
<b>Nennstrom I<sub>N</sub></b>	76 A
<b>Nennspannung U<sub>N</sub></b>	400 V
<b>Offene Seitenwand</b>	ja

### Maße

<b>Breite</b>	12 mm
---------------	-------

# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

## Technische Daten

### Maße

Länge	95 mm
Höhe NS 35/7,5	50 mm
Höhe NS 35/15	57,5 mm

### Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr max	25 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max	16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	4
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	1,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	16 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm <sup>2</sup>
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	4 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Zugfederanschluss
Abisolierlänge	18 mm
Lehrdorn	A7

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141125
eCl@ss 4.1	27141125
eCl@ss 5.0	27141125
eCl@ss 5.1	27141125
eCl@ss 6.0	27141125
eCl@ss 7.0	27141125
eCl@ss 8.0	27141125

### ETIM

ETIM 2.0	EC001329
ETIM 3.0	EC001329
ETIM 4.0	EC001329
ETIM 5.0	EC001329

### UNSPSC

# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

## Klassifikationen

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

## Approbationen

GOST / GOST /

### Approbationsdetails



## Zubehör

### Abdeckprofil

AP-NLS - 5037133



### Schraubwerkzeug

SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



### Abschlussdeckel

# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

## Zubehör

D-STI 10/16 - 3038309



---

## Auflagebock

AB-STI 16/10 - 3037669



---

## Documentation

ST-IL - 3039900



---

## Brücke

FBS 2-12 - 3005950



---

## Neutralleiterschiene

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

## Zubehör

---

### Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



## Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

### Zubehör

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



### **Klemmenmarker unbeschriftet**

ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

## Zubehör

UC-TM 10 - 0818069



UCT-TM 10 - 0829142



## Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605



UCT-TM 10 CUS - 0829623



## Zeichnungen

# Installationsetagenklemme - STN 16 - 3038286

Schaltplan



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>