



Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI., Teréz krt 23. Tel: 302 3588

SZÁMKÓDOS AJTÓ/ABLAKRIASZTÓ

Rend.sz.: 750011

Többfunkciós ajtó/ablak riasztó
Jelzi az ajtó/ablak nyitását
Riasztás - gong - dallam
Beállítható riasztási idő
Pánik riasztás
Szabadon választható jelszó

Rendeltetészerű használat

A számkódos ajtó és ablakriasztó ajtók és ablakok védelmére vagy bejárati ajtóknál a forgalom ellenőrzésére alkalmazható. A készülék kizárólag száraz és zárt helyen használható. Üzemeltetése három mikro elemmel történik.

Az útmutatótól eltérő használatból eredő hibákért és károkért nem vállalunk felelősséget, ezekre a garancia nem érvényes.

Biztonsági tudnivalók

- Óvja a készüléket erős mechanikai igénybevételtől, szélsőséges hőmérséklettől, rezgéstől, magas páratartalomtól.
- Ha hidegből meleg helyiségbe vitte, várjon a bekapcsolással az esetleg lecsapódott pára kiszáradásáig.
- A készülék ipari célokra nem alkalmas.

A készülék részei (kép a 4. oldalon)

- 1 - Számbillentyűzet
- 2 - Riasztás gomb (felkiáltójel)
- 3 - Jelszó gomb (kulcs jel)
- 4 - Beállító gomb (* jel)
- 5 - Elem kimerülés jelző LED
- 6 - Mágnes a fődarabon
- 7 - Mágnes
- 8 - Tolókapcsoló (riasztás-ajtógong-dallam)
- 9 - Elemtartó rekesz
- 10 - Furat a falra szereléshez

A készülék leírása

A riasztó ajtóra vagy ablakra szerelhető; semmiképpen nem szabad huzalozni vagy hálózatra csatlakoztatni. A készülék fődarabjához 30 cm-es vezetékkel egy mágnes van csatlakoztatva. A másik mágnes az ajtóra vagy ablakra van felszerelve. A készülék akkor jelez, ha a két mágnes több, mint 10 mm-re eltávolodik egymástól.

Az ajtó vagy ablak kinyitásakor a mágneskapcsoló 95 dB hangerejű szirénát szólaltat meg, vagy a belépést jelző gongot ill. dallamot.

Felszerelés

Mechanikus rögzítés

A felszerelési hely kiválasztásánál figyeljen arra, hogy a közvetlen napfény, vibráció, por, hő, hideg és nedvesség ne érje a készüléket. Nem lehet a közelben erős mágneses mezőt vagy erős elektromos térerőt előállító eszköz, mint rádiótelefon, rádió, villanymotor stb. Ne fúrjon vagy csavarjon rögzítésre szolgáló csavarokat a készülék házába.

Elemek behelyezése

Nyissa ki a hátlapon az elemtartó rekesz fedelét (9). Tegyen be 3 mikroelemet (AAA). A polaritás a rekeszben jelezve van. Zárja vissza a rekeszt. Az elem kimerülést LED jelzi.

Figyelem: mindhárom elemet egyszerre cserélje ki. Lehetőleg alkáli elemeket használjon.

Felszerelés

Fúrjon egy lyukat a védendő ajtó/ablak közelében, 30 cm-nél nem tovább. Csavarja be a mellékelt csavart a lyukba. Szükség esetén használjon tiplit. A csavar fejének kb. 5 mm-re ki kell állnia a falból. Akassza fel a készüléket a csavarra a hátlapon levő nyílás segítségével (10).

Húzza le a védőfóliát a mágnesekről (6 és 7) és a mágneseken levő kétoldalas ragasztószalagot nyomja rá a védendő ajtó/ablak keretére. Ha szükséges, rögzítse a mágneseket csavarral.

Programozás

Gyárilag beállított kód: 111

A gyári kód megváltoztatása

A tolókapcsolót (8) tolja a sziréna szimbólumra (felső állás). Nyomja meg a jelszó gombot (3).	
Üsse be a régi kódot	A gyári kód 111. A helyes kód beütése után a készülék két hangjelzést ad
Írja be az új, három számjegyből álló kódot.	A készülék két hangjelzéssel nyugtázza.

Ha elfelejtette a kódot, vegye ki az elemeket egy percre. Ekkor a készülék az eredeti gyári beállításra áll vissza.

A riasztásbeállítás megváltoztatása

A riasztásbeállítás megváltoztatásához vagy a késleltetés beállításához nyomja a tolókapcsolót (8) felső állásba. majd nyomja meg a beállító (*) gombot (4). Az alábbi táblázatban levő számokkal lehet a riasztást programozni.

Riasztás módja	
1	sziréna 1 percig szól (gyári beállítás)
2	sziréna egy percig szól, 30 mp szünet, sziréna egy percig szól, 30 mp szünet, sziréna egy percig szól, sziréna kikapcsol.
3	sziréna másfél percig szól, 30 mp szünet, sziréna másfél percig szól, 30 mp szünet, sziréna másfél percig szól, 30 mp szünet mindaddig, amíg a kóddal nem kapcsolják ki, vagy le nem merülnek az elemek
Riasztás késleltetése	
4	nincs késleltetés (gyári beállítás)
5	5 másodperc késleltetés

A programozást a készülék jelzőhanggal nyugtázza. Minden programozás után meg kell nyomni a beállító (*) gombot (4), csak azután lehet folytatni a programozást.

A készülék kezelése

Ajtónyitást jelző gong

Tolja a tolókapcsolót (8) középső állásba (harang szimbólum). Az ajtó/ablak nyitásakor gongütés hallatszik.

Ajtónyitást jelző dallam

Tolja a tolókapcsolót (8) alsó állásba (hangjegy szimbólum). Az ajtó/ablak nyitását dallammal jelzi a készülék.

Ajtónyitást jelző sziréna

Tolja a tolókapcsolót (8) felső állásba (sziréna szimbólum).

Nyomja meg a riasztó (!) gombot (2).

15 másodperc késleltetés után hangjelzést ad a készülék, ekkor a riasztás be van élesítve.

Nyissa ki védett ajtót/ablakot.

Programozás késleltetés nélkül	Programozás 5 másodperc késleltetéssel
Azonnal bekepcsol az 95 dB hangerejű sziréna	Üsse be a megfelelő kódot a riasztás megszólalása előtt. Ezt egy kettős jelzőhang nyugtázza.
	Helytelen kód beütése esetén vagy ha a beadás nem történt meg 5 másodpercen belül megszólal a sziréna.

A riasztás kikapcsolásához a kódot be kell ütni.

Karbantartás

Ellenőrizze a készülék és az áramforrás műszaki biztonságát, pl. a vezeték vagy a ház sérüléseit.

Ha feltételezhető, hogy a készülék veszélymentes üzemeltetése nem biztosított, üzemen kívül kell helyezni és véletlen működtetés ellen biztosítani. Az elemeket ki kell venni. Ilyen esetek pl. ha a vezeték láthatóan sérült; a készülék nem működik; nem megfelelő körülmények között volt tárolva hosszabb ideig; erős szállítási igénybevétel után.

Tisztítás, karbantartás előtt az elemeket ki kell venni.

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Nincs riasztás	Jók az elemek? Helyesen vannak betéve az elemek? Felső helyzetben van a tolókapcsoló (8)? Megnyomta a riasztás gombot (2)? A két mágnes közötti távolság kevesebb mint 10 mm?
Elfelejtette a kódot	Vegye ki az elemeket kb. 1 percre, majd helyezze vissza, ügyelve a polarításra

Áramfelvétel készenléti helyzetben	kb. 260 µA
Áramfelvétel jelzőgong/dallamnál	kb. 280 mA
Áramfelvétel riasztásnál	kb. 160 mA
Elemek élettartama jelzőgong/dallamnál	kb. 1 év napi négyszeri használatnál
Elemek élettartama riasztásnál	kb. 1 év heti egy perc szirénázásnál
Jelszó	000-999 (programozható)
Kilépés késleltetése	15 másodperc
Bekapcsolás késleltetése	0 vagy 5 másodperc (programozható)
Sziréna hangereje 1 m távolságban	95 dB (A)
A tolókapcsoló állásai	riasztó - gong - dallam
Vezeték hossz a mágneshez	30 cm
A mágnesek távolsága	maximum 10 mm

Szállítás:

Fődarab 30 cm vezetékkel

Öntapadós mágnesérzékelők

Csavarok és tipli

Műszaki adatok

Áramforrás

3 db mikroelem (alkáli)

