

Czujnik alarmowy SC 03

Wstęp

Urządzenie odpowiada wymogom międzynarodowych norm obowiązujących dla urządzeń elektrycznych zarówno w zakresie działania pola elektromagnetycznego (89/336/EWG), jak i stosowanych napięć.

W celu zapewnienia optymalnego i bezpiecznego działania urządzenia należy stosować się do ostrzeżeń, wskazówek i symboli zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Przeznaczenie urządzenia

Urządzenie – wyposażone w klips umożliwiający jego zamocowanie do paska – jest urządzeniem alarmowym stosowanym w nagłych sytuacjach zagrożenia. Wyposażono je w „syrenę alarmową” oraz „latarkę”. Alarm uruchamiany jest poprzez pociągnięcie za umieszczony na nim przewód. Urządzenie zasilane jest napięciem prądu stałego rzędu 12 V za pomocą specjalnej baterii.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wilgocią!

Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z wyżej opisanym przeznaczeniem prowadzi do uszkodzenia urządzenia.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w kształcie lub w działaniu urządzenia.

Bezpieczeństwo obsługi

W przypadku szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi wygasa prawo do roszczeń z tytułu gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w ten sposób szkody.

Urządzenie oraz baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Baterie należy zakładać zgodnie z kierunkiem biegunów.

Substancje żrące wydzielające się ze skorodowanych lub uszkodzonych baterii w bezpośrednim kontakcie prowadzić mogą do oparzeń skóry. Z tego względu należy stosować odpowiednie rękawice ochronne.

Baterie należy chronić przed zwieraniem, ponadto zabrania się wrzucania baterii do ognia oraz ponownego ich ładowania – niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru!

Baterie należy wyciągnąć z przegrody w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. W przeciwnym wypadku dojść może do ich korozji i wydzielenia się z baterii substancji szkodliwych.

Uwaga: Narażanie się na długotrwałe działanie sygnału syreny alarmowej może prowadzić do utraty słuchu.

Obsługa urządzenia

1. Sztyft zabezpieczający

W celu uruchomienia alarmu należy wyciągnąć sztyft bezpieczeństwa. Sztyft połączony jest ze sznurkiem, którego pociągnięcie aktywuje alarm.

2. Latarka

Latarka włączana jest poprzez naciśnięcie umieszczonego z boku klawisza. W przypadku gdy klawisz ten nie zostanie ponownie naciśnięty, latarka gaśnie.

3. Wymiana baterii

Otworzyć przegrodę baterii, odkręcając za pomocą odpowiedniego śrubokręta (krzyżowego) śruby znajdujące się na tylnej ścianie obudowy, a następnie podnieść pokrywę przegrody na baterie (ścianka z klipssem mocującym urządzenie do paska).

Z przegrody wyciągnąć zużyte baterie (alkaliczne typ L 1020 lub 23 A, 12 V / 38 mAh, wymiary: 28 x 10 mm) i zastąpić je nowymi, zgodnymi w typie i wartości nominalnej z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Podczas dokonywania wymiany baterii należy założyć je zgodnie z kierunkiem („+” oraz „-”) biegunów – por. oznaczenie w przegrodzie baterii). Następnie z powrotem zamknąć przegrodę baterii.