

Přídavná barevná monitorovací kamera 2,4 GHz pro venkovní použití



Obj. č.: 75 12 29



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup přídavné barevné kamery 2,4 GHz.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je přídavná voděodolná sledovací kamera určená pro rozšíření bezdrátové sady (obj. č. 751205) nebo pro sady s přijímači o stejné frekvenci (2,4 GHz). Tato přídavná kamera je schválena pro provoz venku. Připojitelný napájecí adaptér musí být nicméně zabezpečen proti vlhkosti např. voděodolným pouzdem apod. Osazené IR LED se automaticky rozsvítí při setmění.

Tato přídavná kamera není určena pro průmyslové použití.

Kamera je napájena prostřednictvím přiloženého síťového napájecího adaptéru určeného pro připojení do síťové zásuvky 230 V ~ 50 Hz.

Rozsah dodávky

- Přídavná voděodolná monitorovací kamera s integrovanými IR LED
- AC adaptér
- Stativ pro připevnění na stěnu s kulovým kloubem a montážním materiálem
- Návod k použití

Symboly



Symbol blesku v trojúhelníku slouží jako upozornění před úrazem elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na zvýšené nebezpečí při obsluze, provozování a zacházení s výrobkem.



Symbol ruky se používá jako upozornění na zvláštní tipy a pokyny k obsluze.

Montáž

Kameru můžete na požadované místo připevnit pomocí přiloženého montážního materiálu. Kamera může být připevněna i na strop.



Při vrtání / přitahování šroubů dbejte zvýšení opatrnosti a ujistěte se, že v místě montáže nevedou žádné elektrické kabely, plynové nebo vodovodní trubky, které byste mohli montáží poškodit.

Negativní vliv na rozsah kamerového signálu má rovněž těsná blízkost kovových částí, elektrických / elektronických zařízení u kamery.

Montážní místo musí být čisté, suché bezprašné, kromě toho nesmí být montáž prováděna v prostorách s výbušnými plyny.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kamery. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří k do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly děti spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Kamera nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro kamery.

Technické údaje

Kamera:

Napájení:	7,5 V DC (síťový adaptér)
Proudová spotřeba:	300 mA
Přenosová frekvence:	2,4 GHz
Modulace:	FM
Počet kanálů:	4
Světelná citlivost:	3 lux (dosah IR LED max. 5 m)
Obrazový snímač:	1 / 3" CMOS – barevně
Horizontální rozlišení:	330 TV řádků
Mikrofon:	kapacitní mono mikrofon
Obraz:	barevný
Dosah:	cca 100 m na volném prostranství
Provozní teplota:	- 10°C až +50°C
Hmotnost:	138 g
Rozměry (D x V x H):	100 x 38 x 40

Síťový adaptér:

Provozní napětí:	230 V ~ / 50 Hz
Výstupní napětí:	7,5 V DC / 300 mA

Záruka

Na barevnou monitorovací kameru poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2011