

LS2060

Dual–Infrarot–Lichtschanke 60 m

Diese innovative Dual–Infrarot–Lichtschanke detektiert auf eine Entfernung von 120m im Innen– und 60m im Außenbereich. Dual–Lichtstrahlen und Sabotageüberwachung von Sender und Empfänger gewährleisten die sichere Funktionalität. Besonderes Plus: Dank horizontaler und vertikaler Ausrichtbarkeit von Sender und Empfänger, Einstellung durch Laserstrahl und LED–Anzeige ist die Installation schnell und einfach.



Produktbesonderheiten:

- Geeignet für Innenraumsicherung, Fallensicherung, Außenhautsicherung, Freilandsicherung
- Hohe Überwachungreichweite
- Gepulste Dual–Lichtstrahlen

LS2060

Dual–Infrarot–Lichtschanke 60 m

Technische Daten

Detektionsverfahren	Infrarotstrahlungsmessung	Stromaufnahme	Tx+Rx: 65 mA
Erfassungsbereich	Innen 120m/außen 60m linear	Gehäusematerial	ABS
Sensortyp	Infrarot Modul	Schutzart	IP55
Statusanzeige	Ja	Montageort	Innen– und Außenbereich
Sabotageüberwachung	Ja	Betriebstemperatur	–25°C bis 55°C
Anschlüsse	Schraubterminal: Sender (Tx): Spannungsversorgung 10–30 VDC, NC Sabotageausgang (Tamper); Empfänger (Rx): Spannungsversorgung 10–30 VDC, COM Alarmkontakt, NC Alarmkontakt, NO Alarmkontakt, NC Sabotageausgang (Tamper)	Abmessungen (BxHxT)	173x74x72 mm
Spannungsversorgung	10V – 30V DC (ohne Polarität)		