

## LEDDriving FOG

---

– LED-Nebellicht



- Tagfahrlicht
- Ersatz für die meisten modernen Nebelscheinwerfer
- Nebelleuchte
- Geeignet für 12 V- und 24 V-Bordnetze

### Produktvorteile


---

- 5 Jahre Garantie
- Homogenes Licht, keine sichtbaren LED-Punkte
- Geringer Energieverbrauch
- Steinschlagfeste Linse
- Automatischer Betrieb dank intelligenter Regelung
- Einfacher Einbau

### Produkteigenschaften

---

- LED-Nebellicht mit Tagfahrlichtfunktionalität
- Lichtleiterlösung mit hochwertiger LED-Technik
- Farbtemperatur: bis zu 6.000 K
- Dimmbar
- Hohe Lebensdauer: bis zu 5.000 h
- Zertifiziert nach ECE-, SAE-, CCC-Zulassungen und IP-homologiert
- OEM-Technologie
- Schutzart: IP67



## Technische Daten

---

Produkt-Bezeichnung	Nennleistung	Nennspannung	Länge
LEDiving FOG	14.00 W	12.00 V	74.0 mm

---

## Anwendungshinweis

---

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

## Referenzen / Verweise

---

Garantiebedingungen unter  
▶ [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

## Rechtliche Hinweise

---

Zulassung gemäß ECE E1  
Zulassung gemäß ECE R19/R87

## Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.