


QC 0,5/ 2-ST-3,81 BK

Artikelnummer: 1925333

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1925333>

stekerdeel, nominale stroom: 6 A, nominale spanning (III/2): 200 V,
aantal polen: 2, rastermaat: 3,81 mm, aansluittype: snijklemaansluiting
QUICKON, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 592820
sales group	E101
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	3,81 mm
afm. a	3,81 mm
aantal polen	2

Technische gegevens

artikelfamilie	QC 0,5/...-ST
isolatiemateriaalgroep	I
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV
nominale spanning (III/2)	200 V
nominale spanning (II/2)	400 V

aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I _N	6 A
nominale spanning U _N	200 V
nominale aderdoorsnede	0,5 mm ²
belastingsstroom maximaal	6 A (bij een aderdoorsnede van 0,5 mm ²)
isolatiemateriaal	PA
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
nominale spanning UL/CUL Usegroup B	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup B	6 A
nominale spanning UL/CUL Usegroup C	300 V
nominale stroom UL/CUL Usegroup C	6 A

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede soepel	0,34 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	22
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
AWG volgens UL/CUL min.	24
AWG volgens UL/CUL max.	20

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
 Fertigungsüberwachung, CCA, IECCE CB Scheme

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
0804109	SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN	Coderingskaarten, kaart, wit, gecodeerd, horizontaal: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 91-(99)100, montagetechniek: plakken, Voor klemmen met een breedte van: 3,81 mm

gereedschap

1205202	SZS 0,4X2,0	Microschroevendraaier, sleufkop, afmetingen: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-componentengreep, voor extra grip, met draaibaar kapje
---------	-------------	--

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden