


# VC-K-KV-PG16(11,5-15,5)

Obj.č.: 1854844


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854844>

Dílčí šroubení Pg16, z plastu, sestávající z gumového těsnění s jedním otvorem a jedním tlakovým šroubem, pro pouzdra provedení 1, kabel [mm] 11,5 - 15,5

## Údaje

EAN	 4 017918 146054
Balení	5 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0061 kg
Informace v katalogu	Strana 44 (CAT-2-2013)

## Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:  
26.11.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

Poznámka	Na vyžádání jsou pro velké rozměry kabelů k dostání rozšiřující šroubení z Pg16 na Pg21 a z Pg21 a Pg29
Druh šroubení	Dílčí šroubení
Materiál přitlačný šroub	Polyamid
Materiál těsnění	TPE

Klíčový otvor čepičkové matice	27 mm
Typ závitů strany těsnění	Pg16
Vnější průměr vedení	11,5 mm ... 15,5 mm
Druh ochrany	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 100 °C

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
1885363	VC-K-KV-PG21-O	Dílčí šroubení z plastu s gumovým těsněním bez otvoru k utěsnění, resp. pro individuální otvory

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.