


STB 3/3-5,08

Artikelnummer: 1750032

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1750032>

Printklem, nominale stroom: 16 A, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen:
3, aansluitmethode: schroefaansluiting, montage: solderen, kleur:
groen

Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 028220
Opmerking	Oprichtingsgebonden productie
sales group	E072
VPE	50 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Afmetingen / Polen

rastermaat	5,08 mm
aantal polen	3
stiftafmetingen	1 x 0,8 mm
printgatdiameter	1,3 mm
schroefdraad	M3

Technische gegevens

artikelfamilie	STB
nominale spanning (III/3)	250 V
aansluiting overeenkomstig norm	EN-VDE
nominale stroom I_N	16 A

nominale aderdoorsnede	0 mm ²
striplengte	8 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	4 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
AWG volgens UL/CUL min.	30
AWG volgens UL/CUL max.	14

Toelatingen



toelatingen

CSA, UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
1051993	B-STIFT	Coderingsstift, voor het handmatig beschrijven van niet-bedrukte coderingsschildjes, codering wis- en waterbestendig, lijndikte 0,5 mm
1400078	BN-ZB 5/WH:UNBEDRUCKT	Coderingsnagel Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: Plotter, montagetechniek: Insteken, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Schrijfvlak: 4 x 4 mm
1400201	BNB-ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Coderingsnagel Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: olopende getallen, 1-10, 11-20 enz. tot 491-500, montagetechniek: Insteken, Voor klemmen met een breedte van: 5 mm, Schrijfvlak: 4 x 4 mm

algemeen

1750142	CS-STB	Polarisatieprofiel, voor het naderhand insteken in de polarisatieribben van het stekerdeel, van kunststof, kleur: rood
---------	--------	--

stekers/adapters

0201731	MPS-IH BK	Isolatiehuls, kleur: zwart
0201702	MPS-IH GN	Isolatiehuls, kleur: groen
0201676	MPS-IH RD	Isolatiehuls, kleur: rood
0201663	MPS-IH WH	Isolatiehuls, kleur: wit
0201744	MPS-MT	Teststekers
0201647	RPS	Verloopsteker, kleur: grijs

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel. +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden