



USB LED-Lampe mit Schwanenhals

Best.-Nr. 77 54 07

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die LED der Lampe gibt ein weiches, weißes Licht ab. Das Produkt ist nur zur Benutzung in trockenen Räumen geeignet und die Stromversorgung sollte per USB erfolgen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Eine andere Verwendung als oben beschrieben ist nicht erlaubt und kann zur Beschädigung des Produktes führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag usw. verbunden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf.

2. Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!
Wichtige Hinweise, die unbedingt zu beachten sind, werden in dieser Bedienungsanleitung durch das Ausrufezeichen gekennzeichnet.

2.1 Produktsicherheit

- Das Produkt darf keinen erheblichen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Das Produkt darf nicht extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Vibrationen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Wenn es in Verbindung mit anderen Geräten benutzt wird, müssen die Betriebsanleitungen und Sicherheitshinweise der angeschlossenen Geräte beachtet werden.

2.2 Sonstiges

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Es gehört nicht in Kinderhände und ist von Haustieren fernzuhalten!
- Wartung, Anpassungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, so wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst oder andere Fachleute.

3. Betrieb

1. Verbinden Sie den USB A-Stecker mit einer freien USB-Buchse Ihres Computers.
2. Schalten Sie die Lampe über den Stromschalter oben am Lampenschirm ein/aus.

4. Reinigung

Benutzen Sie ein trockenes, faserfreies Tuch zur Reinigung des Produkts. Bei stärkerer Verschmutzung ist ein mit lauwarmem Wasser leicht angefeuchtetes Tuch zu verwenden.

5. Entsorgung



Im Interesse unserer Umwelt und um die verwendeten Rohstoffe möglichst vollständig zu recyceln, ist der Verbraucher aufgefordert, gebrauchte und defekte Geräte zu den öffentlichen Sammelstellen für Elektroschrott zu bringen.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne mit Rädern bedeutet, dass dieses Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott abgegeben werden muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Rohstoffwiederverwertung zuzuführen.

6. Technische Daten

Betriebsspannung:	5 V $\overline{\text{---}}$ über USB
Stromverbrauch:	max. 200 mA
Gewicht:	47 g



USB LED Lamp with Goose Neck

Item no. 77 54 07

1. Intended use

The LED of the lamp emits a soft white light. It is only authorised for dry indoor use and should be powered by USB.

Unauthorised conversion and/or modification of the device are inadmissible because of safety and approval reasons (CE). Any usage other than described above is not permitted and can damage the product and lead to associated risks such as short-circuit, fire, electric shock, etc. Please read the operating instructions thoroughly and keep them for further reference.

2. Safety instructions



We do not assume liability for resulting damages to property or personal injury if the product has been abused in any way or damaged by improper use or failure to observe these operating instructions. The warranty will then expire!

The icon with exclamation mark indicates important information in the operating instructions. Carefully read the whole operating instructions before operating the device, otherwise there is risk of danger.

2.1 Product safety

- The product must not be subjected to heavy mechanical stress.
- The product must not be exposed to extreme temperatures, direct sunlight, intense vibration, or dampness.
- When used in conjunction with other devices, observe the operating instructions and safety notices of connected devices.

2.2 Miscellaneous

- The product is not a toy and should be kept out of reach of children and pets!
- Servicing, adjustment or repair works must only be carried out by a specialist/ specialist workshop.
- If any questions arise that are not answered in this operating instruction, contact our Technical Advisory Service or other experts.

3. Operation

1. Connect the USB plug to a vacant USB port of your computer.
2. Switch on/off the lamp using the power switch on the top of the lamp shade.

4. Cleaning

Use a dry and lint-free cloth to clean the product. For stronger contamination, use a cloth that is slightly moistened with lukewarm water.

5. Disposal



In order to preserve, protect and improve the quality of environment, protect human health and utilise natural resources prudently and rationally, the user should return unserviceable product to relevant facilities in accordance with statutory regulations.

The crossed-out wheeled bin indicates the product needs to be disposed separately and not as municipal waste.

6. Technical data

Operating voltage:	5V $\overline{\text{---}}$ from USB
Current consumption:	max. 200 mA
Weight:	47 g

Lampe à LED USB avec cou de cygne

N° de commande 77 54 07

Version 04/08



1. Utilisation prévue

La LED de la lampe diffuse une douce lumière blanche. Il est destiné uniquement à être utilisé à l'intérieur et au sec, et doit être alimenté par USB.

La conversion et/ou la modification non autorisées de l'appareil ne sont pas permises pour des raisons de sécurité et d'approbation (CE). Tout usage autre que celui décrit ci-dessus est interdit, peut endommager le produit et poser des risques tels que courts-circuits, incendies, chocs électriques, etc. Prière de lire attentivement le mode d'emploi et de le conserver à titre de référence.

2. Consignes de sécurité



Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque façon que ce soit ou endommagé du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un non respect de ce mode d'emploi. La garantie en serait d'ailleurs annulée!

Le point d'exclamation attire l'attention sur une information importante dont il convient de tenir compte impérativement.

2.1 Sécurité du produit

- Le produit ne doit pas être soumis à des contraintes mécaniques importantes.
- Le produit ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, aux rayons directs du soleil, à de fortes vibrations ou à une humidité extrême.
- Lorsque ce produit est utilisé avec d'autres appareils, prière de respecter le mode d'emploi et la notice de sécurité des appareils connectés.

2.2 Divers

- Cet appareil n'est pas un jouet et doit être gardé hors de portée des enfants et des animaux !
- Les travaux de maintenance ou de réparation ne doivent être effectués que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez des questions sur un point non abordé dans ce mode d'emploi, contactez notre service technique ou autres experts.

3. Utilisation

- Connecter le clavier à un port USB inutilisé de votre ordinateur.
- Allumez/éteignez la lampe grâce à l'interrupteur situé en haut de l'abat-jour.

4. Nettoyage

Nettoyez cette souris à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux. En cas de saleté résistante, utilisez un chiffon légèrement humecté d'eau tiède.

5. Elimination des déchets



Afin de préserver, protéger et améliorer la qualité de l'environnement, ainsi que de protéger la santé des êtres humains et d'utiliser prudemment les ressources naturelles, il est demandé à l'utilisateur de rapporter les appareils à mettre au rebut aux points de collecte et de recyclage appropriés en conformité avec les règlements d'application.

Le logo représentant une poubelle à roulettes barrée d'une croix signifie que ce produit doit être apporté à un point de collecte et de recyclage des produits électroniques pour que ses matières premières soient recyclées au mieux.

6. Caractéristiques techniques

Tension de service :	5V $\overline{-}$ depuis l'USB
Consommation de courant :	max. 200mA
Poids :	47 g

USB LED-lamp met zwanenhals

Bestnr. 77 54 07

Versie 04/08



1. Bedoeld gebruik

De LED's van de lamp stralen een zacht, wit licht uit. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge omgevingen binnenshuis en dient via de USB van de PC te worden gevoed.

Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven, is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Daarnaast bestaat het risico van bijv. kortsluiting, brand, elektrische schokken, enz. Lees de gebruiksaanwijzing grondig door en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst.

2. Veiligheidsinstructies



Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijke letsels indien het product verkeerd gebruikt werd of om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan!

Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.

2.1 Productveiligheid

- Het fotolijstje mag niet worden blootgesteld aan zware mechanische belasting.
- Het fotolijstje mag niet worden blootgesteld aan extreme temperaturen, direct invallend zonlicht, hevige trillingen of damp/vocht.
- Als het fotolijstje samen met andere apparaten wordt gebruikt, dienen tevens de gebruiksaanwijzingen en de veiligheidsvoorschriften van de aangesloten apparaten te worden geraadpleegd.

2.2 Diversen

- Deze camera is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden!
- Onderhoud, afstellingen of reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een vakman of een gespecialiseerde onderhoudsdienst.
- Voor vragen waarop deze gebruiksaanwijzing geen antwoord biedt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of andere specialisten.

3. Bediening

- Sluit de USB connector aan op een vrije USB poort van de computer.
- Schakel de lamp aan/uit met de stroomschakelaar bovenop de lampenkap

4. Reiniging

Gebruik een droge en pluivrije doek om het product te reinigen. Bij grotere vervuiling, gebruikt u een doek die lichtjes bevochtigd is met lauw water.

5. Verwijdering



In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedankt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

6. Technische gegevens

Bedrijfsspanning:	5V $\overline{-}$ via USB
Stroomverbruik:	max. 200 mA
Gewicht:	47 g