


Hebel-Schneidemaschine 533




- Kompakte Schneidemaschine für Hobby und Einstieg
- Stabiler Metalltisch mit abgerundeten Kanten und rutschfesten Gummifüßen
- Praktische Griffmulden für sicheren Transport
- Nützliche Formatlinien auf dem Tisch
- Ergonomisch geformter Handgriff
- Geschraubtes Obermesser mit Flachschliff
- Geschliffenes Untermesser
- Hochwertige Stahlmesser aus Solingen
- Stabiler Messerrücken aus Vollstahl
- Manuelle Pressung mit integriertem Fingerschutz
- Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala
- Verstellbarer Rückanschlag



Hobby und Einstieg:
Leicht und sicher präzise schneiden.



Schnittlänge 340 mm




Schnitthöhe 1,5 mm



Schnitthöhe 15 Blatt



Tischgröße Außenmaß 450 x 285 mm



Kein Messerschutz erforderlich



GS DGUV geprüft



German Engineering by Dahle

Artikelnummer	Schnittlänge mm	DIN	Schnitthöhe mm	Schnittleistung A4 70 g/qm Blatt	Tischgröße Außenmaße mm	EAN
00533-21247	340	A4	1,5	15	450 x 285	4007885005331

Hebel-Schneidemaschine 533



Rutschfeste GummifüÙe für einen sicheren Stand



Ergonomisch geformter Handgriff sorgt für ermüdungsfreies Schneiden