

AUSSTATTUNGSMERKMALE



Artikelnummer: 6.02117.00

- Für den Einsatz von Kartuschen und Folienbeuteln
- Hohe Auspresskraft zum kraftvollen Verarbeiten aller - auch besonders zähflüssiger - Materialien
- Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten
- Kein Nachtropfen durch automatisches Rücklaufen der Zahnstange
- Schneller, einfacher Wechsel zwischen Folienbeuteln und Kartuschen
- Vollmetall-Getriebe für lange Lebensdauer
- Multifunktionales Überwachungssystem zum Schutz von Maschine und Akkupack
- 3 Jahre Akkupack-Garantie

VERGLEICHBARE GERÄTEWERTE:

Art des Akkupacks	Li-Ion
Spannung des Akkupacks	10,8 V
Kapazität des Akkupacks	1,5 Ah
Auspressdruck	4.413 N/450 kg
Aufnahmegröße	600 ml
Vorschubgeschwindigkeit im Leerlauf	3 - 10 mm/s
geeignet für	Kartuschen, Folienbeutel
Gewicht (mit Akkupack)	2,5 kg

LIEFERUMFANG

- 600 ml-Rohr
- Auspressteller für Folienbeutel
- Auspressteller für Kartuschen
- Li-Power Akkupack (10,8 V/1,5 Ah)
- Ladegerät LC 40

- [Sander](#)
- [Satiniermaschinen](#)
- [Schlagbohrmaschinen](#)
- [Schrauber](#)
- [Stichsägen](#)
- [Säbelsägen](#)
- [Tacker](#)
- [Winkelpolierer](#)
- [Winkelschleifer Kompaktklasse](#)
- [Winkelschleifer Mittelklasse](#)
- [Winkelschleifer Oberklasse](#)

made by marketing factory

[Datenschutz](#) [Rechtliche Hinweise](#) [AGB](#) [Hilfe](#) [Impressum](#) | [nach oben](#)