

### 1. Rendeltetészerű használat

A termék 3 dioptriás nagyító lámpával, rugós csuklós karon, tárgyak nagyított képének előállítására. Fixen rögzíteni kell egy megfelelő felületre, mint pl. egy asztal, vagy ablakdeszka. A kiegyenlített karral a lámpa a kívánt pozícióba állítható. A termék a II érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés) követelményeinek megfelelően készült, és hálózati dugaszolóaljzatról működtethető. Csak száraz környezetben szabad használni.


**A termék EMC vizsgálatnak lett alávetve, és megfelel a hatályos európai irányelvek követelményeinek. A CE megfelelőséget tanúsító nyilatkozatok a gyártónál találhatók.**


Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. A fentiektől eltérő használat nem megengedett, és a termék károsodását okozhatja. Ezen túlmenően veszélyekhez, pl. rövidzár, tűz, áramütés stb. vezethet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizz meg későbbi betekintés céljára.


### 2. Szállítás tartalma

Világító nagyító gyűrűs fénycsővel  
 Tartó  
 Használati útmutató


### 3. A jelképek magyarázata

 A termék felépítése megfelel a II érintésvédelmi osztály (kettős vagy megerősített szigetelés) követelményeinek. Ellenőrizze, hogy a termék szigetelése nincs megsérülve vagy -rongálódva.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket csak száraz, beltéri helyiségben szabad használni.

 Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék alkalmas éghető felületre történő közvetlen felszerelésre.

### 4. Biztonsági előírások

 A használati útmutatót figyelmen kívül hagyásából származó károk esetében elvész a garancia. Következmenyi károkért, és a szakszerűtlen kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget!  
 A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

### Személyes biztonság

- Szakszerűtlen használat esetén a nagyító a napsugarakat egy kis pontra tudja koncentrálni, és nagyon magas hőmérséklet állhat elő. Amikor a nagyított nem használja, takarja le a fejet a műanyag fedéllel, különben erős napsugárzás esetén a gyújtólencse hatás miatt égés veszélye állhat elő.
- A hálózati dugót nem szabad nedves kézzel bedugni ill. kihúzni.
- Üzem közben ne nézzen bele a fényforrásba.
- A világító nagyítóval sose nézzen erős fényforrásba, mint pl. LED-lámpák vagy lézersugár - az ekkor előálló optikai hatás károsíthatja a szemet.
- Ne öntsön ki folyadékot a lámpa fölé. Fennáll a gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal húzza ki a hálózati dugót a konnektorból, és forduljon szakemberhez.
- A készülék munkalámpa, nem pedig gyerekjáték. Gyerek kezébe nem való.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, az gyerekek számára veszélyes játszószer lehet.

### A termék biztonsága

- A hálózati zsinórt tartsa távol éles tárgyaktól.
- Ne húzza ki a dugót a hálózati dugaszoló aljzatról a vezetéknel fogva! Csak a dugó markolatánál fogva húzza ki.
- Ne hordozza a lámpát a hálózati vezetéknel fogva, és ne húzza azt meg erősen.
- A lámpa kikapcsolt állapotban is kapcsolatban van a hálózattal. Ahhoz, hogy teljesen le legyen választva a hálózatról, a hálózati dugót ki kell húzni a dugaszoló aljzatról.
- Ne működtesse a lámpát felügyelet nélkül.
- Ellenőrizze a lámpát időről időre sérülések szempontjából. Ha a lámpán vagy a csatlakozó vezetéken sérülések észlel, ne érintse meg. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatról (pl. a hozzá tartozó automata biztosíték kikapcsolásával), és ezután húzza ki a hálózati dugót óvatosan a konnektorból. Ezután ne használja a készüléket tovább, hanem vigye el egy szakszervizbe.
- Ne tegye ki a lámpát erős mechanikai igénybevételnek. Ne tegye ki a készüléket magas hőmérséklet, erős rezgések, nagy nedvesség, csepegő- vagy freccsenő víz behatásának.

### Gyerekek

- Karbantartást, besabályozást és javítást csak szakember vagy szakműhely végezhet.
- Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

### 5. Felszerelés



Ne állítsa a készüléket gyúlékony anyagok közelébe (pl. függönyök, dekorációs anyagok, stb.).

Vigyázzon arra, hogy a léghuzat semmilyen tárgyat (pl. függőnyt) ne vigyen neki a lámpának, vagy ne kerüljön a közelébe, különben tűzveszély áll fenn. A teljes világítótestet gyerekek által el nem érhető helyen állítsa fel. A gyerekek feldönthetik a lámpát, amittől megsérülhetnek, vagy tüzet okozhatnak.

Működés közben soha ne takarja le a lámpát.

Soha ne helyezze a készüléket instabil alapra. Leesése következtében személyi sérülés keletkezhet.

1. A tartót rögzítse egy megfelelő felületen, például egy asztal szélén, vagy egy ablakdeszkán.
2. Erre a célra forgassa a csavaros szorítót órajárás irányában addig, amíg a lámpatartó stabilan nincs a felületen rögzítve.
3. Dugja a nagyító lámpa lábát a tartóba és forgassa a lámpát a kívánt helyzetbe. Rögzítse a lámpafejet a szárnyas csavarral.

### 6. Csatlakoztatás / üzembe helyezés



Ne működtesse a lámpát soha a védőborító nélkül, vagy sérült védőborítóval.

Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség egyezik-e a lámpán megadott feszültséggel.

A hálózati dugaszoló aljzatról a dugó bedugása után is könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy meghibásodás esetén gyorsan és veszélytelenül lehessen a lámpát a hálózatról leválasztani.

1. Fektesse úgy a hálózati kábelt, hogy ne botolhasson el benne senki.
2. Dugja be a tápkábel hálózati dugóját egy dugaszolóaljzatba.
3. Kapcsolja be a lámpát a lámpafej felső részén lévő kapcsolóval.  
 „O” állás: lámpa kikapcsolva  
 „I” állás: lámpa bekapcsolva

Amikor használja a terméket, helyezze a széket, asztalt és lámpát olyan előnyös és kényelmes helyzetbe, hogy a lámpa ne vakítsa a szemét, és tagjai se feszüljenek meg. Használja mindkét szemét. A szem a lencsétől 20 ... 25 cm távolságban legyen. Mozgassa a tárgyat közelebb ill. távolabb a lencsétől, amíg tiszta képet nem kap. Szemüvegesek ilyenkor is tegyék fel a szemüvegüket.

### 7. Fényforrás csere



A fényforrás cseréje előtt válassza le a lámpát a hálózatról (húzza ki a hálózati dugót a konnektorból).

A bekapcsolt izzók forrók. Az égési sérülés elkerülése érdekében hagyja legalább 5 percig hűlni az izzót, mielőtt kicserélné.

Ne használjon olyan izzót, aminek a teljesítménye nagyobb, mint amilyen meg van adva a Műszaki adatok-ban, mert túlterheli a lámpát.

1. Oldja a 8 csavart és vegye le óvatosan a védőborítót a lámpafej alsó részéről.
2. Húzza ki óvatosan a hibás fényforrást a szorítóból.
3. Válassza le a dugót a fényforrásról.
4. Járjon el fordított sorrendben az új fényforrás betételekor.

### 8. Ápolás és karbantartás

A szabad szennyezőrészecskéket távolítsa el tiszta sűrített levegővel, a többi lerakódást pedig egy puha lencsetisztító kefével.

Tisztítsa meg a felületet egy lencsetisztító kendővel, vagy tiszta, puha és szárazasmentes ruhával. Ujjlenyomatok és más zsírlerakódások eltávolításához nedvesítse meg a ruhát vízzel, vagy lencsetisztító folyadékkal.

Ne használjon a lencse tisztításához savat, alkoholt, oldószereket, vagy durva, száraz törőkendőt. A tisztításnál ne alkalmazzon túl nagy nyomást. Ne érintse a lencsét körömmel vagy más éles tárggyal.

### 9. Selejtezés



Környezetünk védelmében és a felhasznált anyagok lehetőség szerinti teljes újrafeldolgozása érdekében a felhasználó köteles használt és hibás készülékeit az elektromos hulladékok közösségi gyűjtőhelyére eljuttatni. Az áthúzott szeméttartály jel azt jelenti, hogy a terméket az elektronikai hulladékok számára kialakított gyűjtőállomáson kell leadni.

### 10. Műszaki adatok

Tápfeszültség:	220 – 240 V/AC, 50 Hz
Fényforrás:	22 W, G10q, T5 (rendelhető a következő számon: 82 16 65)
Nagyítás:	1,75-szörös, 3 dioptria
Lencse átmérő:	125 mm
Kábelhossz: kb.	1,5 m
Üzemelési hőmérséklet:	-5°C ... +40°C
Kar hossza (min. / max.):	kb. 40 cm / 80 cm
Súly	kb. 1,47 kg