

Lépésszámláló nagyméretű kijelzővel

Rendelési szám: 840182


Rendeltetésszerű használat

Ez a nagyméretű kijelzővel ellátott lépésszámláló feljegyzi lépéseink számát ($0 \div 99.999$ lépés). Ezen kívül láthatjuk rajta a pontos időt (12-, ill. 24-órás rendszerben), a dátumot (nap/hónap), a megtett távolságot ($0 \div 9.999,9$ km), és a kalória-fogyasztást ($0 \div 9.999,9$ cal). Van továbbá benne egy 1/10 másodperces stopperóra-funkció is. Ez a lépés-számláló tehát a sportolóknak, diákoknak, sőt a házi-asszonyoknak is egyaránt jó szolgálatot tesz. A készülék nem való ipari, kereskedelmi vagy gyógyászati célokra. Feltétlenül kerüljük el, hogy nedvesség kerüljön rá. Táplálását 2 db 1,5V-os gombelem látja el. A fentitől eltérő használat nem megengedett, és a készülék károsodásához vezet. Feltétlenül tartsuk be a biztonsági előírásokat és a műszaki leírás adatait.

Biztonsági előírások

A kezelési utasítás be nem tartásából fakadó károokra nem vonatkozik a garancia. A következményes károkért sem vállalunk semmilyen felelősséget. A szakszerűtlen kezeléssel vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő anyagi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben érvénytelenné válik a garancia.

A készülék részei



- A: MODE nyomógomb
Ennek a gombnak az ismételt megnyomása egymás után a lépésszámlálás, a távolságmérés és a kalória-fogyasztás értékét jelzi ki.
- B: TIME nyomógomb
Ennek a gombnak az ismételt megnyomása egymás után a pontos idő, a dátum és a stopperóra értékeit jelzi ki.
- C: CLR nyomógomb
Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával beállíthatjuk a dátumot, kinullázhatjuk a stopperórát, illetve a beállításokat lefelé korrigálhatjuk.
- D: A START nyomógomb
Ennek a gombnak az ismételt megnyomásával aktívvá, ill. inaktívvá tehetjük a stopperórát, illetve a beállításokat felfelé korrigálhatjuk.
- E: LIGHT (megvilágítás)
Ennek a gombnak a megnyomásával kapcsolhatjuk be a háttérvilágítást, amely azután kb. 5 másodperc múlva automatikusan kikapcsolódik. Gondoljunk arra, hogy minél gyakrabban nyomjuk meg ezt a gombot, annál jobban nő az elemek fogyasztása.
- F: SENSITIVITY (érzékenység)
Ezzel a tolókapcsolóval állíthatjuk be a lépések felismerésének az érzékenységét, hogy megnöveljük ez által a lépésszámláló pontosságát.
- G: Övcsat
- H: Elemtartó
- I: Elemtartó fedele

Az elemek berakása

Az elemek berakása közben figyeljünk a helyes polarításra. Vegyük ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem fogjuk használni a készüléket. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrünkkel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhatnak, viseljük emiatt ilyenkor védőkesztyűt. Ne nyissuk fel, ne zárjuk rövidre, ne dobjuk tűzbe, és ne próbáljuk feltölteni az elemeket. **Robbanásveszély**
 Toljuk el a nyíl irányába az elemtartó fedelét (I), és rakjunk be két (2) új 1,5V-os gombelemet (LR 44) helyes polarítással az elemtartóba (H). A pozitív (+) pólusnak kell felfelé néznie.

Övrögzítés

A lépésszámlálót az övünkre csatolhatjuk a praktikus övcsat segítségével. Függőleges helyzetben rögzítjük a készüléket. Vigyázzunk a jó rögzülésre, nehogy járás vagy futás közben elveszítsük a lépésszámlálót.

Figyelem! Ha helytelenül rögzítjük a lépésszámlálót, leromolhat a pontossága.

A pontos idő és a dátum beállítása

Nyomjuk meg, és kb. 2 másodpercig tartsuk nyomva a TIME (B) gombot. Most először a pontos idő kijelzési módját állíthatjuk 12-óra (am/pm), vagy 24-óra (a) módra. A TIME (B) gomb minden további

megnyomásával az órát – a perct – a napot és a hónapot ($D = \text{nap}/M = \text{hónap}$) állíthatjuk be.

A START (D) és a CLR (C) gomb segítségével az egyes beállításokat felfelé vagy lefelé módosíthatjuk. Ha ezeket a gombokat 2 másodpercig nyomva tartjuk, a gyorsállítás üzemmódba jutunk, ha akarunk.

Minden egyes beállítás befejezése után nyomjuk meg a TIME (B) gombot a beadás megerősítése céljából.

Megjegyzés: Ha több mint 5 másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, akkor megszakad az óra-beállítás üzemmód, és a készülék automatikusan visszatér a normál üzemmódba.

Egyéb beállítások

Nyomjuk meg, és kb. 2 másodpercig tartsuk nyomva a MODE (A) gombot. Ezzel a lépéshossz beállításához jutunk – a beállítható tartomány: 30 cm-től 213 cm-ig. Gondoljunk a beállítások arra, hogy a lépéshossz eltérő séta, gyaloglás, futás vagy kocogás közben, és függ a láb hosszúságától is. Emiatt ésszerű előbb pontosan lemérni az egyes lépéshosszúságokat. Minél pontosabb értéket adunk be, annál pontosabb lesz a kijelzett érték. A MODE (a) gomb minden további megnyomásával sorra a nemet ($F = \text{nő}, M = \text{férfi}$), majd a testsúlyt (20 kg és 227 kg) között adhatjuk be. A START (D) és a CLR (C) gomb segítségével az egyes beállításokat felfelé vagy lefelé módosíthatjuk. Ha ezeket a gombokat 2 másodpercig nyomva tartjuk, a gyorsállítás üzemmódba jutunk, ha akarunk. Minden egyes beállítás befejezése után nyomjuk meg a TIME (B) gombot a beadás megerősítése céljából. **Megjegyzés: Ha több mint 5 másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, akkor a beállítás üzemmód megszakad, és a készülék automatikusan visszatér a normál üzemmódba.**

A stopperóra

Addig nyomogassuk a TIME (B) gombot, amíg a stopper a 0 0 0 0 kijelzése nem jelenik meg a kijelzőn. A START (D) gombbal tesszük aktívvá, ill. inaktívvá a stopperórát. A stopperát a CLR (C) gomb megnyomása által nullázzuk ki – ekkor azonban nem lehet aktív. A stopperóra az 1 másodperctől indul el, és 99 perc 59 másodpercnél fejezi be az időmérést. Ezután újra a „0”-nál indul.

A táblázat funkció

Ez a funkció az elmúlt 27 nap összes adatát (megszámlált lépések, megtett távolság, kalória-fogyasztás) tárolja. Az alábbiak szerint egyenként lehívhatjuk ezeket az adatokat.

Nyomjuk meg a MODE (A) gombot, és válasszuk ki a lépésszámlálót, a távolságot vagy a kalória-fogyasztást.

Majd nyomjuk meg a START (D) vagy a CLR (C) gombot az elmúlt 27 nap rögzített adatainak megtekintése céljából. A START (D) és a CLR (C) gomb megnyomása által legördíthetjük ezeket az adatokat (a régebbi adatok, vagy a legújabb adatok irányába).

A MODE (A) gombnak az ismételt megnyomásakor a kiválasztott érték (megszámlált lépések, a mért távolság vagy a kalória-fogyasztás) a dátummal váltakozva jelenik meg a kijelzőn. Ezen a módon ellenőrizhetjük az utolsó 27 nap feljegyzett értékeit.

Megjegyzés: Ha több mint 5 másodpercig nem nyomunk meg egyetlen gombot sem, akkor a beállítás üzemmód megszakad, és a készülék automatikusan visszatér a normál üzemmódba.

Kezelés

A fenti beállítások elvégzése után üzemkész állapotban van a lépésszámláló, és elkezdődik a lépésszám, a távolság és a kalória-fogyasztás tárolása.

Az aznapi értékeket úgy törölhetjük, hogy megnyomjuk a MODE (A) gombot, és kiválasztjuk a „Step” (lépés) állást. Nyomjuk meg, és 2 másodpercig tartsuk nyomva a CLR (C) gombot, ezzel törlődik a lépésszám, a távolság és a kalória-fogyasztás mért értéke. Az értékek tárolása most ismét nullától kezdődik.

Tisztítás

A lépésszámlálót egy enyhén megnedvesített ruhával vagy egy antisztatikus törölkendővel tisztítsuk. Semmi este se használjunk tisztítószert vagy agresszív oldószert.

Eltávolítás

Az elhasználdott készüléket az érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelően távolítsuk el.

A kimerült elemeket ne dobjuk a háztartási hulladék közé, hanem vigyük speciális hulladékok gyűjtőhelyére, vagy bármely olyan szaküzletbe, ahol elemeket is árulnak.

Műszaki adatok

Tápfeszültség:	2 db 1,5V-os gombelem, LR 44
Áramfelvétel:	20 μ A
Elem-üzemélettartam:	kb. 200 nap
Pontos idő kijelzése:	12- vagy 24-órás kijelzési mód
Távolságmérés:	$0 \div 9.999,9$ méter
Lépésszámlálás:	$0 \div 99.999$ lépés
Kalória-fogyasztás:	$0 \div 9999,9$ cal
Beállítható lépéshossz:	$30 \div 213$ cm
Beállítható testsúly:	$20 \div 227$ kg
Beállítható nem:	férfi/nő
Stopperóra:	1/10 másodperc

Méreték: 58 x 48 x 28 mm
Súly elemekkel: 35 gramm