


## Trennschalter




Für Batterie - und Zündstrom,  
wahlweise Schaltung für + oder - Leitung.  
Schalt Schlüssel in "Aus" -Stellung abziehbar,  
Stromabgabe unterbrochen. 2 Schraubanschlüsse.

2 Schaltstellungen: 0 = aus, 1 = ein.

Max. Belastung:  
1000A bei 12V (10 Sek.), 500A bei 24V (10 Sek.).

Die Belastbarkeit bei Dauerzustand beträgt max. 50A  
bei max. 80° C Umgebungstemperatur und einer mit  
Ringzungen angeschlossenen Leitung von 35 mm<sup>2</sup>.  
Schutzart DIN 40 050 - IPX2.



Bestell-Nr.	Vp.	
6EK 002 843-002	1	<b>Batterieschalter mit rotem Schaltschlüssel</b>
9SL 706 729-011	10	<b>Ersatzteile/Zubehör:</b> Schaltschlüssel, rot