

D

LED-Anhänger-Vierfunktionsleuchte, links
Blinker, Rücklicht, Bremslicht, Kennzeichenlicht

GB

Four-function LED trailer lamp, left
Blinkers, taillight, brake light, license plate light

F

Quatre-fonction lampe LED remorque, à gauche
Oeillères, feu arrière, feu stop, éclairage de plaqu
d'immatriculation

NL

Vier-functie LED-trailer lamp, links
Remlichten, richtingaanwijzers, achterlicht, remlicht,
kentekenplaatverlichting



4 042504 201886

Art.-Nr. 840979

(D) LED Vierfunktions-Anhängerrücklicht, links, Blinker, Rücklicht, Bremslicht = 2 x 5 LED Reihen, Kennzeichenlicht = 4 LED's, in Klarglasoptik, Gehäuse wasserdicht verschweißt, e4 Kennzeichnung, Maße ca. BxHxT = 10,5x10x3,5 cm, Befestigung an 2 vorhandenen Gewindeschrauben M4, Schraubenabstand 60 mm.

12 V Kabelbelegung nach ISO 1724

Masse:	Weiß
Blinker:	Gelb
Rücklicht/Kennzeichenlicht:	Schwarz
Bremse:	Rot

(GB) Four-function LED Trailer Taillight, left, Turn signals, tail light, brake light = 2 x 5 LED, series indicator light = 4 LED's, in clear glass, welded housing waterproof, e4 labeling, dimensions approx WxHxD = 10.5 x10x3,5 cm, mounted on two existing threaded bolts M4, screws distance 60 mm.

12 V cable assignment to ISO 1724

Mass:	White
Indicator:	Yellow
Tail light / plate light:	Black
Brakes:	Red

(F) à quatre fonctions Taillight remorque à LED, gauche, Clignotants, feux arrière, feu stop = 2 x 5 LED indicateur de série = 4 LED, en verre clair, le logement soudé étanche, e4 étiquetage, env Dimensions LxHxP = 10,5 x10x3,5 cm, monté sur deux existants boulons filetés M4, la distance vis de 60 mm.

Brochage du câble 12 V pour la norme ISO 1724

Masse:	Blanc
Indicateur:	Jaune
Feu arrière / plaque de lumière:	Black
Freins:	Rouge

(NL) vier-functie LED-Trailer Achterlicht, links, Richtingaanwijzers, achterlicht, remlicht = 2 x 5 LED, serie indicator = 4 LED's, in helder glas, gelaste behuizing waterdicht, e4 etikettering, afmetingen ca. BxHxD = 10,5x10x3,5 cm, gemonteerd op twee bestaande schroefbouten M4, schroeven afstand 60 mm.

12 V-kabel opdracht tot ISO 1724

Massa:	White
Indicator:	Geel
Achterlicht / plaat licht:	Black
Remmen:	Rood
