

Leseleuchte Fond-Licht

Datenblatt

Spannungsangabe	:	12 V/10W
Max. Strombelastung	:	8 A
Sicherung	:	8 A
Anschlüsse	:	mit Ringöse
Kabel	:	1 x 0,5 qmm 2 x 0,5 qmm

Material:

Gehäuse	:	Polyamid 6 - GF 25 %
Lampenfuß	:	ABS
Abdeckraster	:	Polyamid 6.6 GV 20
Schieber	:	Polyamid 66
Isolierschlauch	:	Silikon
Kontaktblech	:	Cu Sn 6 HV 180
Reflektor	:	0,3 St 2 K40 gal. Ni2 einseitig Hochglanz
Schaltfeder	:	0,3 Sn Bz 6 Federhart gal. Sn 4
Metallschlauch	:	St - matt, schwarz-lackiert