



Schneiden Sie die untenstehende Zeichnung der Einbauöffnung sorgfältig aus und benutzen Sie diese als Bohr- und Ausschneideschablone.

Batterie-Zuleitung (+) mittels 6,3 mm breiter Flachsteckhülse (AMP) (a) an einen der drei roten Mittelkontakte (b) anschließen. Zur Absicherung wird eine Sicherung (Si) 16 A empfohlen.

Masseleitung mittels Flachsteckhülse (a) an einen der drei gelben Seitenkontakte (c) anschließen.

Als Zuleitung empfehlen wir Leitungsquerschnitte von 1,5 mm².

Zulässige Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen: 16 A.

Please use under mentioned drawing of built-in opening as drill- and cut stencil.

Connect battery conductor with tap acceptacle (width 6.3 mm) (a) to one of the 3 red middle contacts (b). It is recommendable to use fuse (Si) 16 A.

Connect chassis cable (-) to one of the 3 yellow side contacts (c).

We recommend a cross section of conductors of 1.5 mm².

Max. current carrying capacity of all 3 sockets: 16 A.

