

Datenblatt

Power Steckdose 20A mit Gewindehülse 68140821 / 853421

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt
Strombelastung:	20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm ² 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm ²
Anschlüsse:	6,3 mm Flachsteckanschluss
Panelstärke mit Schutzdeckel:	7 mm
ohne Schutzdeckel:	8 mm
Einbaubohrung	27,8mm +/- 0,1
Innendurchmesser	21mm
Material:	Kaltband EN 10140 0, 45x GK Stahl EN 139- DC04 + LC -MA -RL