

12 V-os elosztó dugalj

Rend. sz. 85 52 02 2 részes
 Rend. sz. 85 52 03 3 részes
 Rend. sz. 85 52 04 4 részes

Rendeltetésszerű használat.

Az elosztó a beépített szivargyújtó csatlakozóját bővítésére szolgál a gépjárművekben, mint pl. teherautóban, személyautóban. Kiegészítő aljakat biztosít az előzőekben felsoroltak szerint.

Rend. sz. 85 52 02 2 normál dugalj (DIN ISO 4165)
 Rend. sz. 85 52 03 2 normál dugalj (DIN ISO 4165) és 1 szivargyújtó cs
 Rend. sz. 85 52 04 3 normál dugalj (DIN ISO 4165) és 1 szivargyújtó cs

Minden egyes kimenetnél max. 10 A áll rendelkezésre. Minden csatlakoztatott fogyasztó össz áramfelvétele nem haladhatja meg a 10 A-t.

Az elosztó dugalj üzemeltethető egy 12 V-os szivargyújtó csatlakozójáról. Csak száraz környezetben alkalmazható, pl. zárt helyiségben vagy járműben. Óvja a készüléket nedvességtől. A fentiekől eltérő használat nem megengedett, és a készülék károsodásához vezethet. Ezekon kívül veszélyhelyzeteket, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés stb. teremthet. Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára.

Biztonsági tudnivalók:



A használati útmutató figyelmen kívül hagyásával okozott károk esetében elvész a garancia. A következményes károkért, és a szakszerűtlen kezeléskből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget!
 A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani.
- A készüléket nem szabad erős mechanikai behatásnak vagy rázkódásnak kiténni.
- A készüléket nem szabad extrém hőmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak kiténni.
- A töltőkészülék üzembe helyezésénél gondoskodjon a kielégítő levegőáramlásról. Soha ne fedje le a szellőzőnyílásokat a ház felső és alsó részén, mivel a készülék hűtése konvekciós (hőelvezetés természetes légárammal).
- Ne kapcsolja azonnal be a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. A készülék belsejében végbemenő páralecsapódás tönkretelheti a készüléket. Hagyja bekapcsolatlanul a készüléket, és várjon, amíg fel nem veszi a környezet hőmérsékletét.
- A készülék nem játék. Nem való gyerekek kezébe, és a háziállatoktól is távol kell tartani!
- Szervizelést, karbantartási és javítási munkákat csak szakember, ill. szakszerviz végezhet.
- Az olyan kérdésekről, amiket a használati útmutató nem válaszolt meg, értekezzen műszaki ügyfélszolgálatunkkal vagy más szakemberekkel.

Használat



Az elosztó egyik szivargyújtó csatlakozójába kell dugni a jármű szivargyújtó csatlakozóját. A borításon lévő szimbólum alapján a szivargyújtó aljzat felismerhető. Mielőtt a jármű belsejében elhelyezi a rögzítő furatokat, bizonyosodjon meg róla, hogy az áramkabel, fémvezeték, üzemanyagtank és hasonló rendszerek nem sérülnek meg.

Felszerelés

Az elosztó rögzítéséhez tolja ki az elosztódugalj hátoldalán lévő szerelő lemezt. Helyezze el a jármű belsejében. A rögzítőfurat átmérője 2,75 mm.



Ajánlatos az elosztót függőlegesen beépíteni, így a kimenő aljak oldalirányban fekszenek.

Csatlakoztatás



Dugja az univerzális szivargyújtó csatlakozó dugót a jármű szivargyújtó csatlakozójába.

A piros LED folyamatosan világít. Csak akkor nyissa ki a fedelét, ha a dugaljakat használja, így sem por, sem pedig szennyeződés nem juthat a kimeneti aljakba.

Biztosítékcseré

1. Válassza le a járműben a készüléket a szivargyújtó csatlakozójáról.
2. A hibás biztosítékot óvatosan húzza ki az univerzális szivargyújtó csatlakozóból.
3. A hibás biztosítékot cserélje ki egy új, hasonló típusú biztosítékkal, lásd műszaki adatok.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe. Az elhasználotott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Műszaki adatok

Üzemi feszültség:	12 V	
Kimenőfeszültség:	12 V	
Kimeneti áram alanként:	Max. 10 A	
Össz kimeneti áram:	Max. 10 A	
Biztosíték:	10 A (lapos biztosíték)	
Súly	Rend. sz. 85 52 02	240 g
	Rend. sz. 85 52 03	290 g
	Rend. sz. 85 52 04	390 g
Méretek (H x Szé x Ma)	Rend. sz. 85 52 02	65 x 55 x 34 mm
	Rend. sz. 85 52 03	90 x 69 x 35 mm
	Rend. sz. 85 52 04	133 x 73 x 40 mm

CONRAD A jelen használati útmutató a Conrad Electronic publikációja, Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy az elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnomás, még kivonatoln is, tilos. Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején. A műszaki, technikai és kivitelezési állapot változtatási joga fenntartva.

© 2012 by Conrad Electronic SE. V2_0712_02-SB