



## NAVODILA ZA UPORABO

# 12 V razdelilnik z 2 vtičnicama, 10 A

Kataloška št.: 85 52 02



## Kazalo

Predvidena uporaba .....	2
Varnostni napotki .....	2
Delovanje .....	3
Montaža .....	3
Priklučitev .....	3
Menjava varovalke .....	3
Odstranjevanje .....	3
Tehnični podatki .....	4
Kat. št. 85 52 02 .....	4
Kat. št. 85 52 03 .....	4
Kat. št. 85 52 04 .....	4
Garancijski list .....	5

## Predvidena uporaba

Razdelilna vtičnica je namenjena razširitvi vgrajene vtičnice za cigaretne vžigalnik v vozilih kot so npr. osebni avtomobili in tovornjaki. Nudi dodatne vtičnice kot je navedeno v nadaljevanju.

Kat. št. 85 52 02	2 standardni vtičnici (DIN ISO 4165)
Kat. št. 85 52 03	2 standardni vtičnici (DIN ISO 4165) in 1 vtičnica za cigaretne vžigalnik
Kat. št. 85 52 04	3 standardne vtičnice (DIN ISO 4165) in 1 vtičnica za cigaretne vžigalnik

Na vsakem posameznem izhodu imate na voljo do 10 A. Vendar pa skupna poraba toka vseh priključenih porabnikov ne sme presegati 10 A.

Razdelilno vtičnico lahko priključite na 12 V  $\overline{=}$  vtičnico za cigaretne vžigalnik. Uporabljate jo lahko samo v suhem okolju kot so npr. zaprti prostori ali v vozilih. Napravo zaščitite pred vlago.

Drugačna uporaba od zgoraj opisane ni dovoljena in lahko vodi do poškodb izdelka. Poleg tega so s tem povezane tudi nevarnosti kot so npr. kratek stik, požar, električni udar itd. Natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda kasneje želeli ponovno prebrati.

## Varnostni napotki



**Pri škodi, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, izgubite pravico do uveljavljanja garancije! Ne jamčimo za posledično in materialno škodo ali za telesne poškodbe oseb, ki nastane/jo zaradi neustrezne uporabe naprave ali zaradi neupoštevanja varnostnih napotkov!**

**Simbol s klicajem opozarja na pomembne napotke v teh navodilih za uporabo, ki jih je nujno treba upoštevati.**

- Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka na lastno pest nista dovoljena.
- Naprave ne smete izpostavljati močnim mehanskim obremenitvam ali vibracijam.
- Naprava ne sme biti izpostavljena ekstremnim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi.
- Pri uporabi naprave bodite pozorni na zadostno kroženje zraka. Prezračevalnih rež na zgornji in spodnji strani ohišja nikoli ne pokrivajte, saj se naprava hladi s kroženjem zraka (odvajanje toplote).

- Naprave nikoli ne začnite uporabljati takoj, ko ste jo prinesli iz hladnega v topli prostor. Kondenzna voda, ki pri tem nastane v notranjosti, lahko uniči napravo. Naprave ne vklapljajte in počakajte, da se prilagodi na temperaturo okolice.
- Naprava ni igrača. Ne sodi v otroške roke in v bližino domačih živali!
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvaja le strokovnjak/specializirana delavnica.
- Če imate vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## Delovanje



**Cigaretni vžigalnik vozila je treba priključiti na vtičnico za cigaretni vžigalnik razdelilne vtičnice. Vtičnico za cigaretni vžigalnik prepoznate po simbolu , ki se nahaja na pokrovu.**

**Pred vrtnjem lukenj za pritrditev v notranjosti vozila se prepričajte, da z vrtnjem ne morete poškodovati električnih kablov, vodov zavorne tekočine, rezervoarja za gorivo in podobnih sistemov.**

## Montaža

Za pritrditev razdelilne vtičnice montažno ploščo na zadnji strani razdelilne vtičnice potisnite navzven. Pritrdite jo v notranjosti vozila. Premer luknje za pritrditev znaša 2,75 mm.



Priporočamo vam, da razdelilno vtičnico vgradite navpično, tako da se izhodne vtičnice nahajajo na strani.

## Priključitev

Univerzalni cigaretni vžigalnik priključite na vtičnico za cigaretni vžigalnik v vozilu.



Rdeča LED-lučka zasveti. Pokrove odprite samo takrat, ko so vtičnice v uporabi, tako da se v izhodnih vtičnicah ne moreta nabirati prah in umazanija.

## Menjava varovalke

1. Napravo ločite od vtičnice za cigaretni vžigalnik v vozilu.
2. Pregorelo varovalko previdno odstranite iz univerzalnega cigaretnega vžigalnika.
3. Pregorelo varovalko nadomestite z novo istega tipa (glejte poglavje "Tehnični podatki").

## Odstranjevanje



Odslužene elektronske naprave vsebujejo reciklažne materiale in ne sodijo med gospodinjske odpadke.



Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

## Tehnični podatki

### **Kat. št. 85 52 02**

Obratovalna napetost: ..... 12 V  
Izhodna napetost: ..... 12 V  
Izhodni tok na posamezni vtičnici: ..... maks. 10 A  
Skupen izhodni tok: ..... maks. 10 A  
Varovalka: ..... 10 A (ploščata varovalka)  
Teža: ..... 240 g  
Mere (D x Š x V): ..... 65 x 55 x 34 mm

### **Kat. št. 85 52 03**

Obratovalna napetost: ..... 12 V  
Izhodna napetost: ..... 12 V  
Izhodni tok na posamezni vtičnici: ..... maks. 10 A  
Skupen izhodni tok: ..... maks. 10 A  
Varovalka: ..... 10 A (ploščata varovalka)  
Teža: ..... 290 g  
Mere (D x Š x V): ..... 90 x 69 x 35 mm

### **Kat. št. 85 52 04**

Obratovalna napetost: ..... 12 V  
Izhodna napetost: ..... 12 V  
Izhodni tok na posamezni vtičnici: ..... maks. 10 A  
Skupen izhodni tok: ..... maks. 10 A  
Varovalka: ..... 10 A (ploščata varovalka)  
Teža: ..... 390 g  
Mere (D x Š x V): ..... 133 x 73 x 40 mm

Ta navodila za uporabo so publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

Pridržujemo si vse pravice vključno s prevodom. Za kakršnokoli reproduciranje, npr. fotokopiranje, snemanje na mikrofilm ali zajemanje z elektronskimi sistemi za obdelavo podatkov, je potrebno pisno dovoljenje izdajatelja. Ponatiskovanje, tudi delno, je prepovedano.

Ta navodila za uporabo so v skladu s tehničnim stanjem izdelka v času tiskanja navodil. Pridržujemo si pravico do sprememb tehnike in opreme.

© 2014 by Conrad Electronic d.o.o. k.d.



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **12 V razdelilnik z 2 vtičnicama, 10 A**

Kat. št.: **85 52 02**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248

[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**