

## Trojité rozbočka pro autozásuvky 12 V, 10 A, s USB

Obj. č.: 85 52 18



### Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup trojitě rozbočky pro autozásuvky 12 V, 10 A, s USB .

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



### Účel použití

Tato rozbočka slouží k rozšíření počtu 12 V zásuvek prostřednictvím vestavěné autozásuvky v automobilech a dodávkových vozech. K dispozici jsou 2 standardní zásuvky (DIN ISO 4165), 1 zásuvka autozapalovače a jeden USB port.

Každý výstup může být zatížen až 10 A kromě USB portu, který může být zatížen max. 1 A. Ujistěte se, že celková spotřeba připojených elektrospotřebičů nepřekračuje 10 A.

12 V rozbočka je napájena z 12 V DC autozásuvky se záporným pólem autobaterie připojeným ke kostře automobilu. Je určena pro provoz pouze v suchém vnitřním prostředí (uvnitř automobilů). napájecímu zdroji.



Tento výrobek splňuje požadavky Evropských norem pro automobilový průmysl z hlediska elektromagnetické slučitelnosti. Výrobek je schválen pro provoz na veřejných komunikacích v automobilech, s výjimkou kolejových, zemědělských, dřevařských a dalších pohyblivých strojních zařízeních.

### Připojení

- Zasuňte zástrčku rozbočky do 12 V autozásuvky vašeho automobilu.
- Dojde k rozsvícení červeného LED indikátoru na důkaz správného připojení.
- Pokud nedojde k rozsvícení LED indikátoru, je zřejmě třeba zapnout zapalování automobilu.
- Zasuňte zástrčky Vašich 12 V spotřebičů do hlavních zásuvek rozbočky.
- Připojte USB konektor Vašeho 5 V USB spotřebiče do USB zásuvky na rozbočce.

### Výměna pojistky



**Pokud je třeba vyměnit pojistku, je třeba ji vyměnit za pojistku určenou pro příslušný jmenovitý proud (viz „Technické údaje“). Nesmíte provádět žádné opravy pojistek svépomocí nebo přemostění pojistek.**

- Odpojte rozdvojku z autozásuvky automobilu.
- Opatrně vytáhněte poškozenou pojistku z rozbočky.
- Vyměňte poškozenou pojistku za novou téhož typu, dodržujte parametry uvedené v „Technických údajích“.
- Opětovně zasuňte zástrčku rozbočky do autozásuvky.



Abyste předešli znečištění zásuvek usazovaným prachem, doporučujeme zásuvky zakrývat krytkami po dobu, po kterou je nepoužíváte.

### Montáž

- Kvůli montáži rozbočky je třeba vysunout montážní desku, která se nachází na zadní straně rozbočky a tuto připevnit do interiéru vozidla. Průměr montážního otvoru je 2.75 mm.



Doporučujeme tuto rozbočku připevnit vertikálně tak, aby byly zásuvky umístěné na straně.

### Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

**Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!**

## Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění


Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do rozbočovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a vysokým teplotám. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Rozbočovač nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro rozbočovače.



**Autozapalovač smí být zasunut pouze do zásuvky autozapalovače této rozbočky. Zásuvka určená pro autozapalovač je označena na krytce symbolem . Předtím, než začnete vrtat díry v interiéru vozidla, přesvědčte se, že nevedou v tomto místě elektrické kabely, brzdová lanka, palivové hadičky nebo něco podobného, co by mohlo být poškozeno.**

## Technické údaje

Napájení:	12 V DC	
Výstupný napětí:	12 V DC	(standardní zásuvky (DIN ISO 4165) a zásuvka autozapalovače.
	5 V DC	(USB zásuvka)
Zatížitelnost:	Max. 10 A	(standardní zásuvky (DIN ISO 4165) a zásuvka autozapalovače.
	Max. 1 A	(USB zásuvka)
	Max. 10 A	(celkem)
Pojistka:	10 A - automobilová nožová	
Hmotnost:	290 g	
Rozměry:	cca 90 x 69 x 35 mm	

## Záruka

Na trojitou rozbočku pro autozásuvky poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

**Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.**

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/8/2013