



Dreifachsteckdose mit Universalstecker

Universalstecker 16 A, Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen möglich, 12-24 V, max. 16 A mit drei Steckdosen.

Innen-Ø 21 mm. Kabel: 2 x 1,5 mm² Flachleitung. Länge: 2,0 m

12-24 V / 16 A

IV