

## Datenblatt

### Kfz-Ladekabel mit Multi Stecker

Art. Nr. 67854850 (IV)  
Art. Nr. 67864850 (EV)

28.05.2013

Eingangsspannung:	8 bis 28 Volt
Ausgangsspannung:	5 Volt
Ausgangsstrom:	1.000 mA Dauer (2.000 mA 5 Min.)
Überstromschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja

#### Material Stecker:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C
Anschlussfeder:	Cu Sn 6
Oberfläche:	blank gebeizt
Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5

#### Kabel:

Multi Stecker:	Mini USB, 5,5x2,5 mm Stecker, 4,0x1,7 mm Stecker, 3,5x1,35 mm Stecker
Litzenkabel:	AWG 18 schwarz
Länge:	1,5 m

**Kfz-Ladekabel  
mit Multi Stecker**

Art. Nr. 67854850 (IV)  
Art. Nr. 67864850 (EV)

28.05.2013

