

12-24 Volt



**PRO CAR**  
AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

- Ⓓ **Kfz Ladekabel mit Multistecker**
- ⒸⒷ Vehicle charging cable with a multiplug
- Ⓕ Câble de charge pour VP avec multiprises
- Ⓐ Vrachtauto-oplaadkabel met multistekker
- Ⓒ Billadkabel med multikontakt
- Ⓘ Cavo di carica per automobili con spina multipla
- Ⓔ Cable cargador de vehículos con conector múltiple
- Ⓒ Vozidlový nabíjecí kabel s multikonektorem

- D** **12-24 Volt Kfz Ladekabel mit 4 Adaptern**, zum Laden und Betreiben von Handys, Smartphones, Navigationsgeräte und Geräte, die über 5 V USB geladen werden dürfen. Anschluss über um 180° winkelbaren Sicherheits-Universalstecker, passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Leitung ca. 1,5 m mit Multiadapter und Mini USB; 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, Ausgang 5 Volt max. 2000 mA.
- GB** **12-24 Volt vehicle charging cable with 4 adapters**, for charging and operating sat navs, mobile phones, smart phones and devices that are suitable for charging via 5 Volt USB. Connection via a safety universal socket which can be angled by 180° and which fits in cigarette lighter sockets and standard sockets. Lead - approx. 1.5 m with a multiadapter and a mini USB; 5.5 x 2.5; 4.0 x 1.70; 3.5 x 1.35 mm, output 5 Volt max. 2000 mA.
- F** **Câble de charge 12-24 volts avec 4 adaptateurs** pour le chargement et l'alimentation de téléphones mobiles, smartphones, systèmes GPS et accessoires alimentés par prise USB de plus de 5 V. Branchement sur une fiche de sécurité universelle orientable à 180° adaptée pour l'allume-cigares et les prises standards, longueur de câble environ 1,5 m, mini USB; 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, sortie 5 volts max, 2000 mA.
- NL** **12-24 Volt vrachtauto-oplaadkabel met 4 adapters**, voor het laden en gebruiken van mobiele telefoons, smartphones, navigatietoestellen en toestellen die via 5V USB mogen worden geladen. Aansluiting via met 180° haaks draaibare universele veiligheidsstekker passend in sigarettenaanstek- en standaardstopcontacten. Kabel ca. 1,5 m met multi-adapter en mini USB; 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, uitgang 5 Volt max. 2000 mA.
- S** **12-24 volt billaddkabel med 4 adaptrar**, för laddning och drift av mobiltelefoner, smartphones, navigationssystem och apparater som får laddas med USB 5V. Anslutning via 180° vinklingsbar säkerhetsuniversalkontakt som passar i cigarettändar- och standarduttag. Kabel ca 1,5 m med multiadapter och mini-USB; 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, utgång 5 volt max. 2000 mA.
- I** **Cavo di carica per automobili da 12-24 con 4 adattatori**, per caricare e alimentare telefonini, smartphones, navigatori e altri apparecchi ricaricabili a 5V USB. Collegamento attraverso spina universale di sicurezza angolata a 180°, adatta per la presa dell'accendisigari e altre prese normali. Cavo lungo ca. 1,5 m con adattatore multiplo e Mini USB; 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, uscita 5 Volt max. 2000 mA.
- E** **Cable cargador de vehículos de 12-24 voltios con 4 adaptadores** para cargar y activar teléfonos móviles, teléfonos Smart, aparatos de navegación y aparatos que puedan ser cargados por sobre los 5 v USB. Conexión sobre un conector universal de seguridad ajustable al ángulo de 180° que se adapta en el enchufe del encendedor de cigarrillos y normalizado. Conducción aprox. 1,5 m con adaptador múltiple y mini USB, 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, salida 5 voltios máx. 2000 mA.
- CZ** **12-24 V vozidlový nabíjecí kabel se 4 adaptéry**, k nabíjení a používání mobilů, smartphones, navigačních přístrojů a přístrojů, které se smějí nabíjet přes 5 V USB. Připojení pomocí bezpečnostní univerzální zástrčky ohybatelné o 180°, která je vhodná do zásuvek zapalovače na cigarety a normovaných zásuvek. Vodič cca 1,5 m s multiadaptérem a Mini USB; 5,5 x 2,5; 4,0 x 1,70; 3,5 x 1,35 mm, výstup 5 V max. 2000 mA.



**PRO CAR GmbH + Co. KG**  
 Hälverstr. 43  
 58579 Schalksmühle  
 Germany  
[www.pro-car.de](http://www.pro-car.de)

Art.-Nr. 67864851



82002060