

Gépjármű kompresszor lámpával, 08/09 változat Rend. sz. 85 66 48

Rendeltetészerű használat

Ez a kiváló minőségű 12 V-os kompresszor gépkocsik, lakókocsik, teherautók stb. kerékabroncsainak a felfújására való. A mellékelt adapterek segítségével felfújhatók még labdák, kerékpárbroncsok, gumimatracok stb. is.

A LED-világítás lehetővé teszi a sötétben való kényelmes kezelést. A maximális üzemi nyomás 10 bar.

A tápfeszültség 12 V egyenfeszültség.

A terméket nem érheti víz vagy nedvesség. A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzkárhoz, áramütéshez stb. vezethet.

A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani. A terméket nem szabad módosítani, ill. átépíteni.

A biztonsági előírásokat okvetlenül be kell tartani!

Jelmagyarázat

A háromszögbe foglalt villám jel arra utal, hogy



az Ön egészsége



szempontjából veszély állhat fenn, pl. áramütés.

A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges veszélyre utal a kezelésnél, üzemeltetésnél vagy használatnál.



□ A kéz szimbólum különleges tippekre és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Olyan károknál, melyek a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében keletkeztek, a szavatosság/garancia érvényét veszti. Következmenyi károkért felelősséget nem vállalunk!



Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelés, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért. Ilyen esetekben a szavatosság vállalás/garancia megszűnik!

- Tilos a termék megváltoztatása vagy átalakítása, különben nemcsak a tanúsítvány (CE), hanem a garancia/szavatosság is érvényét veszti.
- A terméket ne tegye ki nehéz fizikai vagy mechanikai behatásnak. A készülék már akkor is meghibásodhat, ha csak kisebb magasságból leejtik.

- A kompresszort csak 12 V egyenfeszültségről szabad táplálni (pl. gépkocsik szivargyújtó aljzata).

- Kis légnyomás (kb. 5 bar/75 psi értékig) a maximális üzemidő 15 perc, e felett 5 perc. E fölött a kompresszort 10 percre hűlni kell hagyni, mielőtt újból használná.

- A kompresszort sose használja felügyelet nélkül. Tartsa távol a gyerekektől.

- Kerülje el a közvetlen napsütést, meleget vagy hideget.

- A kompresszort ne érje nedvesség vagy víz.

- Vigyázzon arra, hogy a felfújt abroncsban, ill. gumicsónakban, labdában stb. ne legyen a megengedettnél nagyobb nyomás.

Robbanásveszély!

- A nagy áramfelvétel miatt lemerülhet a gépkocsi akkumulátora, ha a kompresszort gyakran és hosszú időn át használja.

- A kompresszor nem tartalmaz Ön által karbantartandó részeket. Használat előtt vizsgálja meg a kompresszort, hogy nem sérült-e; ha sérülést állapít meg, már ne használja.

- Ne használja a kompresszort a rendeltetésének nem megfelelő célra.

- Az elektronikai készülékek nem játékszerek, ezért gyermekek elől gondosan elzárva tartsa azokat.

- Amennyiben kétségei merülnek fel a termék megfelelő, vagy biztonságos használatával kapcsolatban, kérjük feltétlenül forduljon szakemberhez.

- Sose hagyjuk szabadon heverni a csomagoló anyagokat. A műanyag fóliák, táskák stb. veszélyes játékszerre válhatnak kisgyermek kezében, fulladást okozhatnak.

- Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezzük üzemben kívül és akadályozzuk meg a véletlen használatát.

- Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak,

- a készülék nem működik,

- ha hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, vagy

- nem megfelelő körülmények között szállították.

- Soha ne öntsön ki folyadékot elektromos készülék fölé, mert az könnyen tüzet vagy életveszélyes áramütést okozhat.

- Karbantartási, illesztési és javítási munkákat csak megfelelően képzett szakember, ill. szakszerviz végezhet.

- Amennyiben felmerülnek olyan további kérdései, melyre a használati útmutató nem ad választ, kérjük forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

- Ne használja a kompresszort utazás közben.

Használat

Ne használja a kompresszort utazás közben.



- Vegye le az abroncs szelepszapokáját, és csavarja fel szorosan a csatlakozót az abroncs szelepeire. Adott esetben alkalmazzon egy megfelelő csatlakozóadaptert, ha pl. gumimatracot, gumicsónakot stb. akar felfújni. Zárja be a feszítőkart.

- A kompresszor beindításához dugja be a csatlakozódugót egy 12V-os szivargyújtó aljzatba, és állítsa az EIN (be) állásba a be-kikapcsolót. A kompresszor maximális áramfelvétele kb. 12,5 A.

- Ha a nyomás elérte a szükséges értéket, kapcsolja a be-kikapcsolót az AUS (ki) állásba, és húzza ki a dugót a szivargyújtó aljzattól (ne húzza a kábelnél fogva!).

- Csavarja le a szelepcsatlakozót. Zárja le az abroncs szelepet (pl. csavarja fel a szelepszapokát).

A LED-világítás aktiválása

A LED-lámpás gépkocsi-kompresszoron van egy második kapcsoló is, amellyel be- vagy kikapcsolhatja a LED-világítást.

Karbantartás és tisztítás

A készülék az elemcserétől eltekintve nem igényel karbantartást. A ház külsejének tisztításához elegendő egy tiszta, száraz és puha rongy. Erősebb szennyeződések esetén a ruhát melegvízzel megnedvesítheti.

Soha ne használjon agresszív tisztítószeret.



ÁRTALMATLANÍTÁS

Az elektromos és elektronikus termékek nem valók a háztartási szemétké.

Az elhasznált terméket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Műszaki adatok

Tápáramellátás:

12 V egyenfeszültség

Áramfelvétel:

max. kb. 12,5 amper

Csatlakozótömlő hossza:

kb. 150 cm

Maximális üzemidő:

15 perc

Légszállítás:

max. 35 liter/óra

Súly:

kb. 2120 gramm

Méret:

180 x 100 x 160 mm

Üzemi hőmérséklettartomány:

- 30 °C ... 50 °C