

## BC 2209 TARGA

Art.-Nr. 02292

STs



## DER DRAUFGÄNGER

Speziell für die Ansprüche von Mountainbikern ist der BC 2209 TARGA ausgerichtet. Die matt-metallischen Seitenteile überragen leicht die Scheibe und schützen diese vor dem harten Alltag im unwegsamen Gelände. Funktionsgleich mit dem BC 2209 MHR wird die TARGA-Version ohne Trittfrequenz ausgeliefert. Trittfrequenz-Interessierte können weiterhin auf diese Werte zählen, indem sie den Sender optional erwerben.



## Das Komplettpaket beinhaltet:



Geschwindigkeits-Sender



Brustgurt

## ALLGEMEINE FUNKTIONEN

- 7 Sprachen einstellbar
- 2 Radgrößen einstellbar
- Automatische Erkennung Rad 2
- Automatischer Start/ Stopp
- Hintergrundbeleuchtung
- Batteriezustandsanzeige Empfänger/ Sender
- Aktuelle Temperatur
- Backupfunktion durch Speicherchip

## FAHRRAD-FUNKTIONEN

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Tageskilometer
- Vergleich akt./ Ø-Geschwindigkeit
- Programmierbarer Teilstreckenkilometerzähler vor/ zurück
- Gesamtkilometer Rad 1 / Rad 2 / Rad 1+2 \*
- Aktuelle/ Ø-Trittfrequenz \*\*

\*Während der Fahrt ausgeblendet

\*\*BC 2209 TARGA: Trittfrequenz-Sender optional, BC 2209 MHR: Trittfrequenz-Sender inklusive

## HERZFREQUENZ-FUNKTIONEN

- EKG-genau
- Aktuelle Herzfrequenz
- Durchschnittliche Herzfrequenz
- Maximale Herzfrequenz
- Kalorienverbrauch

## ZEIT-FUNKTIONEN

- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Stoppuhr
- Countdown Timer
- Gesamtfahrzeit Rad 1 / Rad 2 / Rad 1+2 \*

HÖHENMESS-FUNKTIONEN 

- Aktuelle Höhe
- Tageshöhenmeter bergauf/bergab (programmierbar)
- Gesamthöhenmeter bergauf Rad 1 / Rad 2 / Rad 1+2 \*
- Maximale Tageshöhe